




Luce portatile mobile

Crea un'atmosfera unica nel tuo spazio personale con le infinite combinazioni di luce soft e sfumature colorate. Posiziona il tuo sistema di illuminazione LED portatile ovunque, in casa o all'esterno, e rendi il tuo spazio accogliente e invitante.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Effetto luminoso a doppia zona
- Controllo del pannello touchscreen



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.




Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a sollevare il tuo umore.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Effetto luminoso a doppia zona, ovunque

Prova tutti i tipi di colori chiari per creare una sfumatura unica che rispecchi davvero il tuo stile. Gioca con le modalità di luce dinamiche per creare scene che si adattano al tuo umore, mentre le parti superiore e inferiore della lampada emettono colori diversi.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca

Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%

Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì

LED integrato: Sì

Interruttore on/off sul cavo: No

Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM

Indice di resa cromatica (CRI): 80

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

VARIE

Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 90 mA

Efficienza: 29 lm/W

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.6

Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,65 kg

Altezza: 19,3 cm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Durata fino a: 25.000 ore

Diametro: 116 mm

Emissione in lumen totale

apparecchiatura: 400

Colore della luce: 2.200-6.500 (RGB)

Apparecchio dimmerabile: Wireless

Dim - Non utilizzare con il dimmer

LED: Sì

LED integrato: Sì

Completo di lampada wattaggio: 13.5

Codice IP: IP20

Classe di protezione: Classe II

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514554412

Peso netto: 0,65 kg

Peso lordo: 1,03 kg

Altezza: 27,6 cm

Lunghezza: 16,7 cm

Larghezza: 16,7 cm