



Barre luminose Gradient

Porta l'illuminazione dinamica a casa tua con le barre luminose Gradient WiZ (2 incluse). Goditi la tecnologia RGBIC per display multicolore. Posizionali orizzontalmente, verticalmente o dietro la TV per creare l'ambiente perfetto. Le modalità preimpostate consentono di passare tra quelle di luce dinamica, statica o personalizzabile. Puoi anche far pulsare le tue luci a ritmo di musica o sincronizzarle con lo schermo della TV (è necessaria la Sync Box HDMI).


PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Più colori contemporaneamente
- Opzioni di posizionamento multiple
- Sincronizza con la TV (è necessaria la Sync Box)



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Utilizzala come e dove vuoi

Posiziona le nostre barre di luce sfumate orizzontalmente o verticalmente su un mobile TV o una scrivania, oppure montale dietro la TV/il monitor utilizzando le staffe posteriori magnetiche. Con una rotazione di 100°, puoi diffondere gli effetti di luce per creare l'atmosfera perfetta.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risolvere il tuo umore.



Sincronizza le luci con la musica

Immergiti nel ritmo con la nostra funzione di sincronizzazione della musica. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti. Ricorda solo di tenere il tuo dispositivo mobile vicino all'altoparlante per una perfetta armonia tra musica e luci.



Illuminazione surround coinvolgente

Sincronizza le tue luci con musica e video utilizzando l'HDMI Sync Box per migliorare la tua esperienza di spettacolo. Perfetta per film e giochi, la funzione Sync crea un'atmosfera davvero coinvolgente, simile a quella di un cinema, che dà vita ai tuoi contenuti.



Modalità di luce statica e dinamica per risolvere il tuo umore

Scegli tra milioni di colori o tra le modalità di luce preimpostate. Tutte queste opzioni ti consentono di creare un'atmosfera magica in tutte le tue vacanze, le feste, gli incontri intimi o in occasioni quotidiane.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Interruttore on/off sul cavo: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): -
Temperatura del colore: NA
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 49 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.7
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,545 kg
Altezza complessiva: 50,4 mm
Lunghezza complessiva: 318 mm
Larghezza complessiva: 90 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale
apparecchiatura: NA
Colore della luce: RGB
Completo di lampada wattaggio: 8.2
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514865211
Peso netto: 0,55 kg
Peso lordo: 0,81 kg
Altezza: 17,1 cm
Lunghezza: 7,4 cm
Larghezza: 41,3 cm