




Lampada da terra Gradient

Trasforma il tuo spazio con la lampada da terra Gradient WiZ. Goditi la tecnologia RGBIC per straordinari display multicolori che inondano la stanza di luce. Il suo design elegante e minimalista si adatta a qualsiasi angolo, mentre le modalità preimpostate personalizzabili ti consentono di scegliere tra animazioni dinamiche o bagliori morbidi e statici. Puoi anche far pulsare la tua luce a ritmo di musica o abbinare i colori dello schermo della TV (è necessaria la Sync Box HDMI).


PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Più colori contemporaneamente
- Progettazione elegante e minimalista
- Sincronizza con la TV (è necessaria la Sync Box)



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.




Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.




Sincronizza le luci con la musica

Immergiti nel ritmo con la nostra funzione di sincronizzazione della musica. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti. Ricorda solo di tenere il tuo dispositivo mobile vicino all'altoparlante per una perfetta armonia tra musica e luci.



Illuminazione surround coinvolgente

Sincronizza le tue luci con video (HDMI Sync Box richiesta) e musica per accrescere il tuo spettacolo a casa. Perfetta per film e giochi, la funzione Sync crea un'atmosfera completamente coinvolgente, simile all'esperienza di un cinema, che dà vita ai tuoi contenuti.



Modalità di luce statica e dinamica per risollevare il tuo umore

Scegli tra milioni di colori o tra le modalità di luce preimpostate. Tutte queste opzioni ti consentono di creare un'atmosfera magica in tutte le tue vacanze, le feste, gli incontri intimi o in occasioni quotidiane.



Straordinario effetto luce sfumata

Prova la bellezza dell'illuminazione sfumata, in cui più colori fluiscono insieme perfettamente per creare un effetto di luce ipnotico. Aggiungi un'energia vibrante a qualsiasi stanza con questa progettazione dinamica.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Alluminio

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Interruttore on/off sul cavo: No
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): -
Temperatura del colore: NA
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 58 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.7
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,347 kg
Lunghezza complessiva: 1.355 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro: 90 mm
Emissione in lumen totale
apparecchiatura: NA
Colore della luce: RGB
Completo di lampada wattaggio: 9.7
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514865273
Peso netto: 1,33 kg
Peso lordo: 3,01 kg
Altezza: 14,8 cm
Lunghezza: 143,4 cm
Larghezza: 14,3 cm