

# PHILIPS

Strip Light LED  
RGBICWW, 3 m, Tipo C

Smart LED

Effetti luminosi multicolore

Luce bianca tunabel

Tagliabile e facile da installare



8719514866676



## Colori vivaci, bianchi brillanti

Trasforma il tuo spazio con display brillanti e multicolori, inclusi effetti dinamici come rapide successioni di arcobaleni, delicate dissolvenze di colore e motivi scintillanti, il tutto con una luminosità uniforme da un punto all'altro. Facile da configurare con l'app WiZ, pienamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ e certificata Matter per un'integrazione fluida con assistenti per la casa connessa come Alexa, Apple Home e Google Home.

### Configurazione facile

- Configurazione semplicissima
- Facile da install.

### Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Rilevamento movimento SpaceSense

### Dispositivi connessi

- Certificato Matter

### Modalità luce

- Trasforma la tua casa con la luce
- Preimpostata modalità luce per praticità

# In evidenza

## Configurazione semplicissima



1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

## Facile da install.



Piega e taglia per adattarla a qualsiasi spazio e usa il supporto biadesivo e gli accessori di montaggio per fissarla in posizione.

## Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

## Rilevamento movimento SpaceSense




Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

## Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

## Trasforma la tua casa con la luce



Aggiungi un'illuminazione d'atmosfera colorata al tuo soggiorno e alla sala giochi o illumina i banconi della cucina con luce bianca brillante.

## Preimposta modalità luce per praticità



Regola l'illuminazione in base al tuo umore o a cosa stai facendo con modalità luce bianca come Daylight, Cozy e Focus. Scopri gradienti vivaci con modalità a colori pieni come Party e Sunset.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

### Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95

### Strisce luminose/Lightstrip

- Estensibilità: No

### Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Soggiorno, Camera dei bambini, Sala per l'intrattenimento

### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 85 mA

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.75
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,238 kg
- Altezza complessiva: 0,25 mm
- Lunghezza complessiva: 300 mm
- Larghezza complessiva: 1 mm

### Service

- Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50/60
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1100
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Completo di lampada wattaggio: 13
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

### Lampadina

- Dimensioni: NA
- Software aggiornabile: Sì

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514866676
- Peso netto: 0,24 kg
- Peso lordo: 0,32 kg
- Altezza: 16,7 cm
- Lunghezza: 8,2 cm
- Larghezza: 13,9 cm



Data di rilascio:  
2026-06-13  
Versione: 0.259

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)