

PHILIPS

Strip Light LED
RGBICWW, 10 m, Tipo C

Smart LED

Effetti luminosi multicolore

Luce bianca tunabel

Tagliabile e facile da installare



8719514866737



Colori vivaci, bianchi brillanti

Trasforma il tuo spazio con display brillanti e multicolori, inclusi effetti dinamici come rapide successioni di arcobaleni, delicate dissolvenze di colore e motivi scintillanti, il tutto con una luminosità uniforme da un punto all'altro. Facile da configurare con l'app WiZ, pienamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ e certificata Matter per un'integrazione fluida con assistenti per la casa connessa come Alexa, Apple Home e Google Home.

Configurazione facile

- Configurazione semplicissima
- Facile da install.

Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Rilevamento movimento SpaceSense

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Trasforma la tua casa con la luce
- Preimpostata modalità luce per praticità

In evidenza

Configurazione semplicissima



1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

Facile da install.




Piega e taglia per adattarla a qualsiasi spazio e usa il supporto biadesivo e gli accessori di montaggio per fissarla in posizione.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Trasforma la tua casa con la luce



Aggiungi un'illuminazione d'atmosfera colorata al tuo soggiorno e alla sala giochi o illumina i banconi della cucina con luce bianca brillante.

Preimposta modalità luce per praticità



Regola l'illuminazione in base al tuo umore o a cosa stai facendo con modalità luce bianca come Daylight, Cozy e Focus. Scopri gradienti vivaci con modalità a colori pieni come Party e Sunset.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95

Strisce luminose/Lightstrip

- Estensibilità: No

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Soggiorno, Camera dei bambini, Sala per l'intrattenimento

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 190 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,653 kg
- Altezza complessiva: 0,25 mm
- Lunghezza complessiva: 1.000 mm
- Larghezza complessiva: 1 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50/60
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2x1900
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Completo di lampada wattaggio: 43
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Lampadina

- Dimensioni: NA
- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514866737
- Peso netto: 0,65 kg
- Peso lordo: 0,84 kg
- Altezza: 21,8 cm
- Lunghezza: 8,2 cm
- Larghezza: 18,9 cm



Data di rilascio:
2026-06-13
Versione: 0.253

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com