

PHILIPS

Pannello a incasso

Luci da incasso

30x120 cm

Luce bianca naturale 4.000 K

3.200 lm

PHILIPS

ProjectLine

Professional quality for your project

8719514955318



Qualità professionale per il tuo progetto

Pannelli LED professionali, affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico, con lampadine a incasso. Il pannello LED ProjectLine supporta il risparmio energetico e si adatta a soffitti a profilo visibile di dimensioni standard, ideale per l'uso in uffici e luoghi di lavoro (commerciali) con la sua intensa luce bianca naturale.

Facile installazione

- L'installazione non potrebbe essere più semplice. Le clip integrate su entrambi i lati dell'apparecchio lo tengono in posizione, quindi non è necessario il montaggio con viti. Un cavo con connettore GU10 facilita il collegamento a una lampadina.

Durata

- Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla maggior parte degli ambienti interni. Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di 30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

In evidenza

Facile da installare

L'installazione non potrebbe essere più semplice. Le clip integrate su entrambi i lati dell'apparecchio lo tengono in posizione, quindi non è necessario il montaggio con vite. Un cavo con connettore GU10 facilita il collegamento a una lampadina.

Fatta per durare

Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla maggior parte degli ambienti interni. Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di

30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo
- Finitura copertura ottica/lenti: Opale
- Materiale copertura ottica/lenti: Acrilato

Durata

- Intervallo temperatura ambiente: Da -10 a +35 °C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%
- Codice colore: 840 bianco neutro
- = Emissione luminosa costante: No
- Temperatura di colore correlata (Nom): 4000
- Cromaticità iniziale: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 120°
- Flusso luminoso: 3.400
- Materiale ottico: Polistirene
- Tipo di ottica: Angolo del fascio 120°
- Materiale del riflettore: Acrilato
- Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C
- Rosso saturo (R9): <50
- Effetto stroboscopico: 1,6
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100
- Fattore di abbagliamento UGR CEN: 22

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio, Albergo, Ristoranti
- Caratteristiche aggiuntive: ProjectLine, Impermeabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 135 mA
- Marchio CE: Sì
- Conformità a RoHS EU: Sì
- Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Rischio fotobiologico: 0,2 m

Assorbimento

- Tensione in ingresso: 220-240
- Corrente di spunto: 15
- Tempo di spunto: 0,2
- Fattore di potenza (frazione): 0.9

Consumo energetico

- Consumo energetico: 34
- Tolleranza consumo energetico: +/-10%

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 59
- Lunghezza complessiva: 1.195
- Larghezza complessiva: 295

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II – Doppio isolamento
- Connessione: Connettore a pressione 2 poli
- Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 7,5
- Dimmerabile: No
- Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off)
- Driver incluso: Sì
- Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Test filo incandescente: Temperatura 650 °C, durata 30 s
- Frequenza di linea: 50 or 60
- Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK02 | 0,2 J standard
- Numero di riduttori: 1 unità

- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 35
- Adatto per la commutazione casuale: Sì

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8719514955318
- Peso netto: 1,45 kg
- Peso lordo: 1,9 kg
- Altezza: 30 cm
- Lunghezza: 123,5 cm
- Larghezza: 3,8 cm



Data di rilascio:
2026-06-06
Versione: 0.257

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com