




Applique ELPAS

Questi apparecchi, resistenti a ogni condizione climatica e dal design elegante, danno una nuova ed entusiasmante svolta alla classica applique da esterno. Installali nel tuo cortile, nel giardino sul retro, su un balcone o una veranda per avere 400 lumen di luce meravigliosa. Scegli tra milioni di colori, bianchi da caldi a freddi e una serie di modalità di luce dinamica utilizzando il Wi-Fi esistente.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Tensione di rete
- Adatto a qualsiasi condizione atmosferica




Configurazione immediata per tutta la tua illuminazione intelligente

Accedi istantaneamente a tutte le funzionalità intelligenti, semplicemente collegando le tue nuove luci al Wi-Fi esistente. Puoi controllare le luci quando sei lontano da casa e programmarle per accendersi e spegnersi automaticamente. Il tutto senza bisogno di installare alcun hardware aggiuntivo. Mantieni il controller entro la portata del Wi-Fi e tutte le luci collegate saranno completamente controllabili anche al di fuori della portata del Wi-Fi.




Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Sentiti sempre sicuro e protetto con le luci esterne automatizzate

Pianifica l'accensione delle luci esterne ogni giorno prima di tornare a casa, in modo da poter vedere chiaramente l'ambiente circostante e sentirti al sicuro. Imposta le luci in modo che si spengano automaticamente al mattino o quando non sono necessarie per risparmiare energia.




Crea la tua scena di luce per esterni

Combina diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per rendere perfetti i tuoi momenti in giardino. Salva la tua scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app, con la tua voce o con un altro accessorio.



Abbellisci il tuo giardino con milioni di colori e modalità dinamiche

Scegli tra milioni di colori chiari, dal bianco freddo energizzante al bianco caldo e tenue e crea l'atmosfera giusta per le tue attività all'aperto. Oppure, applica semplicemente una modalità di luce dinamica preimpostata, come Ocean, Forest o Party per creare un'atmosfera straordinaria e risollevarne l'umore.



Controlla le luci come più preferisci

WiZ ti offre molte opzioni per controllare le tue luci intelligenti. Basta regolare le luci con il tuo smartphone o la tua voce ovunque tu sia. Funziona con Google Home, Alexa e Comandi Siri.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Esterno
Forma della lampada:
RoundRectangle
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Metallo Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 25.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Completo di lampade LED: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 7 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Temperatura del colore: 2700-5000 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 76 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Balcone

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina:
44 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,565 kg
Altezza complessiva: 164 mm
Lunghezza complessiva: 134 mm
Larghezza complessiva: 109 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen della lampadina inclusa: 950
Diametro: 109 mm
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 650
Colore della luce: 2.700-5.000 (RGB)
Completo di lampada wattaggio: 8.5
Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 8,5
Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
Sorgente luminosa sostituibile: No
Numero di sorgenti luminose: 1

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169071254
Peso netto: 0,71 kg
Peso lordo: 0,96 kg
Altezza: 14 cm
Lunghezza: 22,9 cm
Larghezza: 8,9 cm