


Faretti da terra Starter kit



I faretti a bassa tensione con picchetti incorporati possono essere facilmente installati nel vialetto, nel cortile o nel giardino sul retro per creare strisce di luce brillante e dinamica. Le luci possono essere controllate con il tuo sistema Wi-Fi esistente e sono tutte impermeabili. Puoi metterne in fila fino a cinque per parcheggiare, camminare e rilassarti in tutta comodità.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Bassa tensione
- Omologato per esterni




Configurazione immediata per tutta la tua illuminazione intelligente

Accedi istantaneamente a tutte le funzionalità intelligenti, semplicemente collegando le tue nuove luci al Wi-Fi esistente. Puoi controllare le luci quando sei lontano da casa e programmarle per accendersi e spegnersi automaticamente. Il tutto senza bisogno di installare alcun hardware aggiuntivo. Mantieni il controller entro la portata del Wi-Fi e tutte le luci collegate saranno completamente controllabili anche al di fuori della portata del Wi-Fi.



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Sentiti sempre sicuro e protetto con le luci esterne automatizzate

Pianifica l'accensione delle luci esterne ogni giorno prima di tornare a casa, in modo da poter vedere chiaramente l'ambiente circostante e sentirti al sicuro. Imposta le luci in modo che si spengano automaticamente al mattino o quando non sono necessarie per risparmiare energia.



Abbellisci il tuo giardino con milioni di colori e modalità dinamiche

Scegli tra milioni di colori chiari, dal bianco freddo energizzante al bianco caldo e tenue e crea l'atmosfera giusta per le tue attività all'aperto. Oppure, applica semplicemente una modalità di luce dinamica preimpostata, come Ocean, Forest o Party per creare un'atmosfera straordinaria e risollevarre l'umore.

Tecnologia a bassa tensione e facile da installare

Progettato per goderti l'aria aperta! Non sono necessari cablaggi complicati o installazioni speciali: basta collegarlo e partire. Se si desidera modificare la posizione della luce, è sufficiente svitare l'adattatore e spostarlo da qualche altra parte.

Imposta un colore diverso per ogni lampada spot e amplifica l'atmosfera

Lascia che il gioco delle modalità di luce dinamica amplifichi l'atmosfera. Imposta facilmente ogni lampada spot per brillare di un colore diverso. Mescola e abbina milioni di colori chiari o una varietà di modalità di luce per creare un effetto luminoso unico che si adatta al tuo stile.



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Esterno
Forma della lampada: Rettangolare
Dimmerabile: Sì

ASpetto e FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Metallo

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 25.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Completo di lampade LED: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Apertura fascio luminoso: 50 °
Uniformità colore: 7 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
Temperatura del colore: 2700-5000 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 54 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Balcone

ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 77 mA

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,76 kg
Altezza complessiva: 202 mm
Lunghezza complessiva: 8.800 mm
Larghezza complessiva: 74 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen della lampadina inclusa: 450
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 540
Colore della luce: 2.700-5.000 (RGB)
Completo di lampada wattaggio: 10
Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 10
Codice IP: IP65 (Adattatore IP44)
Classe di protezione: UL - senza messa a terra
Sorgente luminosa sostituibile: No
Numero di sorgenti luminose: 2

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169071599
Peso netto: 1,75 kg
Peso lordo: 2,03 kg
Altezza: 14 cm
Lunghezza: 22,9 cm
Larghezza: 8,9 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.