



Starter Kit Paletti

I dissuasori LED a colori a bassa tensione sono facili e sicuri da installare nel giardino anteriore o posteriore, nella terrazza o sul balcone, ovunque tu voglia creare un ambiente favoloso all'aperto. Con oltre 16 milioni di colori, luce bianca sintonizzabile da calda a fredda e modalità di luce dinamica, puoi abbellire la tua casa e impostare la luce giusta per qualsiasi stato d'animo. I dissuasori resistenti all'acqua sono facilmente controllabili con il sistema Wi-Fi esistente. Collega fino a cinque dissuasori in una linea per far brillare il tuo paesaggio e i tuoi percorsi.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Bassa tensione
- Omologato per esterni



Configurazione immediata per tutta la tua illuminazione intelligente

Accedi istantaneamente a tutte le funzionalità intelligenti, semplicemente collegando le tue nuove luci al Wi-Fi esistente. Puoi controllare le luci quando sei lontano da casa e programmarle per accendersi e spegnersi automaticamente. Il tutto senza bisogno di installare alcun hardware aggiuntivo. Mantieni il controller entro la portata del Wi-Fi e tutte le luci collegate saranno completamente controllabili anche al di fuori della portata del Wi-Fi.



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Sentiti sempre sicuro e protetto con le luci esterne automatizzate

Pianifica l'accensione delle luci esterne ogni giorno prima di tornare a casa, in modo da poter vedere chiaramente l'ambiente circostante e sentirti al sicuro. Imposta le luci in modo che si spengano automaticamente al mattino o quando non sono necessarie per risparmiare energia.



Abbellisci il tuo giardino con milioni di colori e modalità dinamiche

Scegli tra milioni di colori chiari, dal bianco freddo energizzante al bianco caldo e tenue e crea l'atmosfera giusta per le tue attività all'aperto. Oppure, applica semplicemente una modalità di luce dinamica preimpostata, come Ocean, Forest o Party per creare un'atmosfera straordinaria e risollevare l'umore.



Tecnologia a bassa tensione e facile da installare

Progettato per goderti l'aria aperta! Non sono necessari cablaggi complicati o installazioni speciali: basta collegarlo e partire. Se si desidera modificare la posizione della luce, è sufficiente svitare l'adattatore e spostarlo da qualche altra parte.



Imposta un colore diverso per ogni lampada spot e amplifica l'atmosfera

Lascia che il gioco delle modalità di luce dinamica amplifichi l'atmosfera. Imposta facilmente ogni lampada spot per brillare di un colore diverso. Mescola e abbina milioni di colori chiari o una varietà di modalità di luce per creare un effetto luminoso unico che si adatta al tuo stile.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Esterno
Forma della lampada: Rotondo
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Metallo Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 25.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Completo di lampade LED: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 7 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Temperatura del colore: 2700-5000 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 66 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Balcone

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 44 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,4 kg
Altezza complessiva: 518 mm
Lunghezza complessiva: 108,5 mm
Larghezza complessiva: 108,5 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen della lampadina inclusa: 400
Diametro: 108,5 mm
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 320
Colore della luce: 2.700-5.000 (RGB)
Completo di lampada wattaggio: 4.8
Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 4,8
Codice IP: IP65 (Adattatore IP44)
Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
Sorgente luminosa sostituibile: No
Numero di sorgenti luminose: 1

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169071797
Peso netto: 1,4 kg
Peso lordo: 1,66 kg
Altezza: 15,3 cm
Lunghezza: 55,9 cm
Larghezza: 14 cm