



Lampadina a filamento trasparente 40 W A60 E27



Con queste lampadine a filamento WiZ a colori e a intensità regolabile, lo standard non è più così standard. Le lampadine a filamento WiZ aggiungono un tocco decorativo anche quando sono spente, ma sono decisamente incantevoli quando le accendi. Milioni di colori e sfumature di luce bianca, da calda a fredda, tutti nella familiare forma a goccia che conosci bene e che apprezzi. Goditi l'aspetto classico delle lampadine a filamento incandescente vintage mentre sfrutti i vantaggi del risparmio energetico del LED. Puoi controllarle, ovviamente, tramite il Wi-Fi, utilizzando l'app WiZ, il telecomando WiZ o la tua voce.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina a colori intelligente
- Fino a 470 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: A60
Attacco: E27
Tipo di vetro: Trasparente
Dimmerabile: Sì

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Peso: 0,045 kg

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
Durata nominale: 15.000

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Luce colorata: A colori
Flusso luminoso nominale: 470 lm
Tempo di accensione: $< 0,5$ s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 74 lm/W

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 47 mA

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169072176
EOC: 872016907217600
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V
Wattaggio lampada equivalente: 40 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): G
Consumo energetico: 6,3 W
Consumo energetico kWh/1000 h: 7

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Altezza complessiva: 108 mm
Lunghezza complessiva: 108 mm
Larghezza complessiva: 60 mm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000
Flusso luminoso nominale: 470 lm
Potenza nominale: 6.3 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60
Numero di registrazione EPREL: 1901104
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169072176
Peso netto: 0,05 kg
Peso lordo: 0,09 kg
Altezza: 16 cm
Lunghezza: 7 cm
Larghezza: 7 cm