




## Plafoniera Superslim 22 W

Super slim è super con le plafoniere WiZ. Le modalità di luce dinamiche a colori si adattano ad ogni tua attività, sia che tu stia festeggiando o trascorrendo un po 'di tempo libero. Componi la tonalità perfetta di luce bianca: luce diurna fredda per concentrazione e produttività, accogliente lume di candela per rilassarsi o qualsiasi altra via di mezzo. Goditi tutti i vantaggi del risparmio energetico dei LED senza abbagliamento, senza sfarfallio e senza affaticamento degli occhi, Wi-Fi controllabile, ovviamente, utilizzando l'app WiZ, il telecomando WiZ o la tua voce.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Dimensioni: Ø423
- IP20/Plastica/Bianco



## Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmate per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



## Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.

## Crea la tua scena luminosa perfetta


Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e seleziona in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.

## Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevarre il tuo umore.

## Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



## Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.



# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno  
Forma della lampada: Rotondo  
Dimmerabile: Sì

## ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca  
Materiale: Plastica

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000  
Durata nominale: 20.000

## FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì  
LED integrato: Sì  
Telecomando incluso: No

## CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM  
Indice di resa cromatica (CRI): ≥80  
Temperatura del colore: 2200-6500 K  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2  
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 118 lm/W

## VARIE

Appositamente progettata per:  
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

## ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 190 mA

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5  
Tensione: 220-240 V

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,5 kg  
Altezza complessiva: 32 mm  
Lunghezza complessiva: 423 mm  
Larghezza complessiva: 423 mm

## SERVICE

Garanzia: 2 anni

## SPECIFICHE TECNICHE

Diametro: 423 mm  
Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 2600  
Colore della luce: 2.200-6.500 (RGB)  
Completo di lampada wattaggio: 22  
Codice IP: IP20 | Anti manomissione  
Classe di protezione: Classe II -  
Doppio isolamento

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Numero massimo di accessori: 9999  
Protocollo di comunicazione:  
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169072619  
Peso netto: 1,4 kg  
Peso lordo: 1,66 kg  
Altezza: 43 cm  
Lunghezza: 3,5 cm  
Larghezza: 42,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.