

Portrait Desk Lamp



Una luce, tanti usi! La luce multifunzionale per scrivania connessa WiZ Portrait offre due zone luminose, perfette per l'illuminazione delle attività alla scrivania, le videochiamate e persino la creazione di una rilassante luce da comodino. Basta ruotare la testa per passare dall'illuminazione della scrivania all'illuminazione delle videochiamate. Un diffusore appositamente progettato genera una luce ad anello morbida e regolabile per farti apparire al meglio online. Il sensore di luminosità incorporato rileva i livelli di luce ambientale e regola automaticamente l'illuminazione delle attività per ridurre l'affaticamento degli occhi quando si lavora per lunghe ore. Il design geometrico semplice e pulito si adatta bene a qualsiasi arredamento. La luce da scrivania intelligente Portrait funziona bene con le altre luci del tuo ecosistema WiZ, con il facile controllo che ti aspetti. Usa l'app WiZ, WiZmote o la tua voce per creare l'atmosfera perfetta ovunque a casa.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Bianco regolabile
- Regolazione automatica della luminosità
- Effetto luminoso a doppia zona



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.




Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.



Doppia zona luminosa per messa a fuoco, videochiamate o atmosfera

Le doppie zone luminose rendono la lampada da scrivania WiZ Portrait multifunzionale. Quando è orientato orizzontalmente, utilizzare la luce verso il basso per la messa a fuoco e la luce verso l'alto per l'ambiente. Quando è orientato verticalmente, utilizzare la luce anteriore per le videochiamate e la retroilluminazione per l'atmosfera. Una lampada, quanti usi!

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: Rettangolare
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 25.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Interruttore on/off sul cavo: No
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 60 lm/W

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 2000 mA

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 5 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,4 kg
Altezza complessiva: 380 mm
Lunghezza complessiva: 204 mm
Larghezza complessiva: 195 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale apparecchiatura: 600
Colore della luce: 2700-6500
Completo di lampada wattaggio: 10
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169072695
Peso netto: 1,46 kg
Peso lordo: 1,73 kg
Altezza: 41,5 cm
Lunghezza: 21,3 cm
Larghezza: 24,3 cm