




Striscia LED da esterni da 5 m

Crea un ambiente magico, emozionante o rilassante per tutti i tuoi spazi esterni con la striscia luminosa a LED per esterni WiZ, pieghevole e resistente alle intemperie.

Trasforma il tuo giardino, i vialetti, il portico, la terrazza o il balcone con linee uniformi di colori vivaci o sfumature di luce bianca da fredda a calda accogliente. Le strisce luminose a LED per esterni fa parte dello stesso ecosistema WiZ che già utilizzi per le tue luci WiZ interne ed esterne. Ciò significa che sono facili da installare e controllare con l'app WiZ, il WiZmote o la tua voce tramite il Wi-Fi di casa esistente. Queste strisce LED pieghevoli funzioneranno da sole o insieme alle altre luci WiZ per esterni per rendere i tuoi grandi spazi all'aperto più belli e invitanti che mai.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Bassa tensione
- IP65 (adattatore IP44)/plastica




Configurazione immediata per tutta la tua illuminazione intelligente

Accedi istantaneamente a tutte le funzionalità intelligenti, semplicemente collegando le tue nuove luci al Wi-Fi esistente. Puoi controllare le luci quando sei lontano da casa e programmarle per accendersi e spegnersi automaticamente. Il tutto senza bisogno di installare alcun hardware aggiuntivo. Mantieni il controller entro la portata del Wi-Fi e tutte le luci collegate saranno completamente controllabili anche al di fuori della portata del Wi-Fi.



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Sentiti sempre sicuro e protetto con le luci esterne automatizzate

Pianifica l'accensione delle luci esterne ogni giorno prima di tornare a casa, in modo da poter vedere chiaramente l'ambiente circostante e sentirti al sicuro. Imposta le luci in modo che si spengano automaticamente al mattino o quando non sono necessarie per risparmiare energia.



Abbellisci il tuo giardino con milioni di colori e modalità dinamiche

Scegli tra milioni di colori chiari, dal bianco freddo energizzante al bianco caldo e tenue e crea l'atmosfera giusta per le tue attività all'aperto. Oppure, applica semplicemente una modalità di luce dinamica preimpostata, come Ocean, Forest o Party per creare un'atmosfera straordinaria e risollevarne l'umore.

Impermeabile e resistente alle intemperie

Questa luce è stata appositamente progettata per farti godere la vita all'aria aperta essendo impermeabile e resistente alle intemperie. Realizzata con materiali resistenti ai raggi UV, oltre che al vento e alla neve, ha superato test rigorosi per garantire la sua resistenza alla maggior parte delle condizioni meteorologiche.

Tecnologia a bassa tensione e facile da installare

Progettato per goderti l'aria aperta! Non sono necessari cablaggi complicati o installazioni speciali: basta collegarlo e partire. Se si desidera modificare la posizione della luce, è sufficiente svitare l'adattatore e spostarlo da qualche altra parte.



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Esterno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Interruttore on/off sul cavo: Sì
Alimentatore incluso: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 7 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
Temperatura del colore: 2700-5000 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 26 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Camera da letto

ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 128 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V
Consumo energetico: 24

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,52 kg
Altezza complessiva: 76 mm
Lunghezza complessiva: 7.940 mm
Larghezza complessiva: 45 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 240
Colore della luce: 2.700-5.000 (RGB)
Completo di lampada wattaggio: 24
Codice IP: IP65 (Adattatore IP44)
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito:
Minimum of 60 months after
introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione:
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169074859
Peso netto: 1,55 kg
Peso lordo: 1,75 kg
Altezza: 7,6 cm
Lunghezza: 35,6 cm
Larghezza: 35,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.