




# Lampadina 60 W A60 E27 x2 con telecomando

La lampadina colorata WiZ LED A60 offre un'illuminazione intelligente per i tuoi momenti quotidiani. Si adatta a qualsiasi paralume per creare l'atmosfera che desideri con 16 milioni di colori, oltre alla luce bianca da fredda a calda. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, controllarle con lo smartphone o con la voce e avere accesso da remoto alle luci anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina a colori intelligente
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- WiZmote incluso



## Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmate per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.

## Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.

## Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e seleziona in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



## Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevarre il tuo umore.

## Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

## Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.



# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno  
Forma della lampada: A60  
Attacco: E27  
Tipo di vetro: Opaca  
Dimmerabile: Sì

## DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Peso: 0,135 kg

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anni  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000  
Durata nominale: 25.000

## CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM  
Indice di resa cromatica (CRI): ≥80  
Temperatura del colore: 2200-6500 K  
Luce colorata: A colori  
Flusso luminoso nominale: 806 lm  
Tempo di accensione: <0.5 s  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea  
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 94 lm/W

## ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA

## INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169074972  
EOC: 872016907497200  
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 RGB 2PK + Remote

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5  
Tensione: 220-240 V  
Wattaggio lampada equivalente: 60 W  
Classificazione di efficienza energetica (EEL): F  
Consumo energetico: 8,5 W  
Consumo energetico kWh/1000 h: 9

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Altezza complessiva: 120 mm  
Lunghezza complessiva: 120 mm  
Larghezza complessiva: 60 mm

## VALORI STIMATI

Durata nominale: 25.000  
Flusso luminoso nominale: 806 lm  
Potenza nominale: 8.5 W

## SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60  
Numero di registrazione EPREL: 1877825  
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date  
Numero massimo di accessori: 9999  
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169074972  
Peso netto: 0,1 kg  
Peso lordo: 0,28 kg  
Altezza: 15,5 cm  
Lunghezza: 7 cm  
Larghezza: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.