



Starter kit per il monitoraggio domestico

Un sistema di monitoraggio domestico pronto all'uso? WiZ può farlo! Lo starter kit WiZ combina la telecamera per interni WiZ e tre luci WiZ abilitate per SpaceSense per migliorare il tuo senso di sicurezza con rilevamento del movimento, imitazione della presenza e notifiche automatiche tramite l'app WiZ. Configura facilmente tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a monitorare e proteggere la tua casa oggi.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Caratteristiche dell'abbonamento HEADS-UP di 1 anno incluse
- Crittografia end-to-end
- Accesso a eventi e registrazioni per 10 giorni



Configurazione rapida e semplice per il monitoraggio della casa

Include un supporto da scrivania e uno da parete per un comodo utilizzo in qualsiasi ambiente. Angola la tua videocamera WiZ per coprire l'area desiderata. Devi semplicemente accenderla e connetterla al Wi-Fi. È molto facile! Configura le impostazioni della videocamera tramite l'app WiZ, abilitando il monitoraggio della casa, ogni volta che lo desideri, anche da remoto.




Guarda cosa succede a casa

Controlla la tua casa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con la nostra funzione di streaming video in tempo reale. Goditi la tranquillità quando sei lontano da casa, potendo valutare tutte le notifiche di incidenti, vedere cosa sta accadendo nella tua abitazione ed evitare falsi allarmi.



Usa le luci WiZ come allarme o per simulare la tua presenza

Quando sei in vacanza, puoi far sembrare che ci sia qualcuno in casa accendendo e spegnendo automaticamente le luci WiZ, simulando quindi una presenza in casa e scoraggiando potenziali intrusi. Inoltre, puoi impostare le luci in modo che lampeggino, in caso venga rilevato un qualsiasi incidente, avvisando i tuoi vicini di qualsiasi attività sospetta.



Sentiti più sicuro con le notifiche di movimento

Ricevi immediatamente notifiche sul tuo smartphone in seguito a rumori forti o movimenti rilevati dalla videocamera WiZ quando sei lontano da casa. Puoi anche impostare la videocamera in modo che avvii automaticamente una registrazione* quando viene rilevata un'attività.*È richiesto un abbonamento a pagamento o una scheda SD.



Integra la videocamera WiZ nel tuo sistema di casa connessa

Non è solo l'app WiZ a controllare la tua fotocamera. Puoi usare anche Amazon Alexa o Google Assistant e trasmettere in streaming il feed della videocamera sui display supportati. Le capacità e le funzionalità variano da sistema a sistema.



Immagini chiare, di giorno e di notte

Il video ad alta definizione e la luce a infrarossi (IR) catturano qualsiasi attività, giorno e notte, in un campo visivo di 120°.

SPECIFICHE TECNICHE

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Plastica

DURATA

Durata nominale: 25.000

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Temperatura del colore: 2200-6500 K

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Sala da pranzo
Senso dello spazio: Sì

CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico: 8,5

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,4 kg
Lunghezza del cavo: 2.500
Altezza complessiva: 122 mm
Larghezza complessiva: 60 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Posizionamento: Montaggio in piano e a parete
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
Videocamera con sensore di immagini: No
Campo visivo dell'obiettivo della videocamera (gradi): 120
Zoom digitale della videocamera: No
Adattatore di connessione USB: USB-A

LAMPADINA

Dimensioni: A60
Tensione in ingresso: 220V-240V
Emissione luminosa: A colori
Emissione in lumen: 806 lm
Fattore di potenza: 0.5
Temperatura operativa: Da -20 °C a 45 °C
Peso: 0,065
Efficienza: 94
Corrente assorbita dalla lampadina: 65

LA FOTOCAMERA

Risoluzione video massima: 1080P
Modalità video: 1080P
Caratteristiche video: 30FPS
Rilevamento del movimento:
Rilevamento di movimenti, persone e suoni
Visione notturna: Sì, con LED a infrarossi
Videocamera di posizionamento:
Montaggio in piano e a parete
Impermeabile: No
Microfono: Sì
Audio: Audio bidirezionale
Temperatura operativa: Da 0 °C a 40 °C
Protocollo di connettività: WiFi (2,4G Hz)
Altezza: 3,5
Lunghezza: 11,9
Profondità: 6,6
Normativa: /
Allarme audio: No
Comunicazione bidirezionale: Sì
Modalità di conservazione:
Archiviazione locale e cloud (abbonamento)



SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Matter: Sì

Periodo di supporto definito:

Minimum of 60 months after
introduction date

Numero massimo di accessori: 9999

Protocollo di comunicazione:

Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169075016

Peso netto: 0,4 kg

Peso lordo: 0,77 kg

Altezza: 20,2 cm

Lunghezza: 9,5 cm

Larghezza: 26,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.