



Lampadina trasparente a filamento 60 W A60 E27



La lampadina connessa ultra efficiente a filamento WiZ A60 è la più efficiente dal punto di vista energetico nell'ecosistema WiZ. Questa lampadina connessa di classe A consuma il 40% di energia in meno rispetto ai LED standard e alle lampadine LED collegate. Con SpaceSense, due o più lampadine possono fungere da sensori di movimento, accendendosi automaticamente quando sei presente in una stanza e spegnendosi quando non lo sei. Puoi supportare le tue routine quotidiane e settimanali programmando le luci WiZ per attivarle solo quando e come ne hai bisogno, anticipando le tue esigenze e risparmiando energia. Visualizza e monitora il consumo di energia con l'app WiZ, offrendoti una visione e un controllo senza precedenti sul consumo energetico della tua illuminazione.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- 2700-4000
- Fino a 903 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.




Certificato Matter

Questo prodotto è certificato Matter. Puoi configurarlo e controllarlo con la tua piattaforma di casa intelligente preferita e utilizzarlo senza problemi con altri dispositivi certificati Matter.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.



Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: A60
Attacco: E27
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Trasparente
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 12,7 cm
Peso: 0,055 kg
Larghezza: 6 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 51 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 50.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Apertura fascio luminoso: 300 °
Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 80
Temperatura del colore: 2700-4000 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Flusso luminoso nominale: 903 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 42 mA
Efficienza: 210 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169076037
EOC: 872016907603701
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.48
Tensione: 220-240 V
Wattaggio: 4,3 W
Wattaggio lampada equivalente: 60 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): A

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 12,7 cm

VALORI STIMATI

Apertura fascio luminoso: 300 °
Durata nominale: 50.000 ore
Flusso luminoso nominale: 903 lm
Potenza nominale: 4.3 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 1901111
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.