


Applique Classic



Look classico rettangolare, prestazioni futuristiche grazie a queste applique per esterni a tensione di rete resistenti alle intemperie. Immergi il giardino anteriore, posteriore, il balcone o il portico in bellissimi colori dinamici e luce bianca tunabel con ben 1.000 lumen. Funziona con gli apparecchi d'illuminazione e le lampade WiZ e Wi-Fi esistenti.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Tensione di rete
- Adatto a qualsiasi condizione atmosferica



Configurazione immediata per tutta la tua illuminazione intelligente

Accedi istantaneamente a tutte le funzionalità intelligenti, semplicemente collegando le tue nuove luci al Wi-Fi esistente. Puoi controllare le luci quando sei lontano da casa e programmarle per accendersi e spegnersi automaticamente. Il tutto senza bisogno di installare alcun hardware aggiuntivo. Mantieni il controller entro la portata del Wi-Fi e tutte le luci collegate saranno completamente controllabili anche al di fuori della portata del Wi-Fi.




Certificato Matter

Questo prodotto è certificato Matter. Puoi configurarlo e controllarlo con la tua piattaforma di casa intelligente preferita e utilizzarlo senza problemi con altri dispositivi certificati Matter.



Sentiti sempre sicuro e protetto con le luci esterne automatizzate

Pianifica l'accensione delle luci esterne ogni giorno prima di tornare a casa, in modo da poter vedere chiaramente l'ambiente circostante e sentirti al sicuro. Imposta le luci in modo che si spengano automaticamente al mattino o quando non sono necessarie per risparmiare energia.



Crea la tua scena di luce per esterni

Combina diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per rendere perfetti i tuoi momenti in giardino. Salva la tua scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app, con la tua voce o con un altro accessorio.



Abbellisci il tuo giardino con milioni di colori e modalità dinamiche

Scegli tra milioni di colori chiari, dal bianco freddo energizzante al bianco caldo e tenue e crea l'atmosfera giusta per le tue attività all'aperto. Oppure, applica semplicemente una modalità di luce dinamica preimpostata, come Ocean, Forest o Party per creare un'atmosfera straordinaria e risollevarlo l'umore.



Controlla le luci come più preferisci

WIZ ti offre molte opzioni per controllare le tue luci intelligenti. Basta regolare le luci con il tuo smartphone o la tua voce ovunque tu sia. Funziona con Google Home, Alexa e Comandi Siri.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Usò previsto: Esterno

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera

Materiale: Metallo Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%

Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Luce spot regolabile: No

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì

LED integrato: Sì

Completo di lampade LED: Sì

Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM

Indice di resa cromatica (CRI): 80

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

VARIE

Appositamente progettata per:

Giardino e terrazzo

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 50 mA

Efficienza: 63 lm/W

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.7

Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,79 kg

Altezza: 22,8 cm

Lunghezza: 22,7 cm

Larghezza: 17 cm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Durata fino a: 25.000 ore

Emissione in lumen della lampadina inclusa: 1.000 lm

Emissione in lumen totale apparecchiatura: 600

Colore della luce: 2.700-5.000 (RGB)

Apparecchio dimmerabile: Wireless

Dim - Non utilizzare con il dimmer

LED: Sì

LED integrato: Sì

Numero di lampadine: 1

Completo di lampada wattaggio: 9.5

Wattaggio massimo lampadina

sostitutiva: 9.5 W

Codice IP: IP44

Classe di protezione: Classe I

Sorgente luminosa sostituibile: No