



## Faretto 50 W PAR16 GU10 x3



Prenditi cura del tuo comfort e del tuo benessere! Questi faretti connessi presentano la forma GU10 standard che già conosci e apprezzi, ma le loro lenti in vero vetro aggiungono eleganza ai tuoi interni. Inoltre hanno una caratteristica unica: una luce bianca regolabile per tutte le tue esigenze e i tuoi stati d'animo. Pianifica una luce bianca fredda per quando devi svolgere delle attività o una luce bianca calda e piacevole per quando vuoi riposarti e rilassarti: scegli quella che ti offrirà il massimo comfort nella tua casa. A questo si aggiungono 16 milioni di colori e la possibilità di controllare tutto tramite la tua voce, il telecomando WiZ o l'app WiZ, indipendentemente dal fatto che tu sia a casa o fuori casa. I faretti WiZ GU10 si connettono tramite la rete Wi-Fi esistente. Non sono necessari hardware, reti o configurazioni aggiuntive.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina connessa a intensità regolabile
- Fino a 345 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



### **Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare**

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



### **Certificato Matter**

Questo prodotto è certificato Matter. Puoi configurarlo e controllarlo con la tua piattaforma di casa intelligente preferita e utilizzarlo senza problemi con altri dispositivi certificati Matter.



### **Luce che si adatta a qualsiasi apparecchio standard**

Forma compatta che si adatta perfettamente a qualsiasi punto e lampada da incasso.



### **Controlla con facilità le tue luci intelligenti, ovunque ti trovi**

Non preoccuparti se le luci sono rimaste accese e non c'è nessuno in casa. Puoi spegnerle semplicemente utilizzando il tuo smartphone, ovunque ti trovi.



### **Colori brillanti e naturali e sfumature di bianco**

Crea un'illuminazione d'accento vivace scegliendo tra milioni di colori e sfumature di bianco. L'apertura del fascio luminoso a 36° assicura che l'ambiente circostante sia decorato con una luce brillante in modo uniforme.



### **Crea l'ambiente perfetto per tutte le tue attività**

La nostra classica lampadina GU10 in vetro ti offre qualcosa di speciale: un sistema di illuminazione LED a intensità regolabile per tutti i tuoi stati d'animo e le tue attività. Pianifica una luce fredda quando hai bisogno di concentrazione o una luce confortevole quando vuoi rilassarti. Puoi anche semplicemente selezionare una modalità preimpostata, come Concentrazione o Relax.

# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno  
Forma della lampada: PAR16  
Attacco: GU10  
Tecnologia: Wi-Fi Smart  
Tipo di vetro: Trasparente  
Dimmerabile: Wireless Dim

## DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 5,5 cm  
Peso: 0,05 kg  
Larghezza: 5 cm

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000  
Durata nominale: 15.000 ore

## CARATTERISTICHE LUCE

Apertura fascio luminoso: 36 °  
Uniformità colore: 6 SDCM  
Indice di resa cromatica (CRI): 90  
Temperatura del colore: 2200-6500 K  
Luce colorata: A colori  
Flusso luminoso nominale: 345 lm  
Tempo di accensione: <0.5 s  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

## ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA  
Efficienza: 73 lm/W

## INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169076662  
EOC: 872016907666200  
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 50W GU10 GLASS 922-65 RGB3CT/6

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.48  
Tensione: AC 220-240 V  
Wattaggio: 4,7 W  
Wattaggio lampada equivalente: 50 W  
Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 5,5 cm

## VALORI STIMATI

Apertura fascio luminoso: 36 °  
Durata nominale: 15.000 ore  
Flusso luminoso nominale: 345 lm  
Intensità di picco nominale: 550 cd  
Potenza nominale: 4.7 W

## SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz  
Numero di registrazione EPREL: 1877835  
Riferimento per la misurazione del flusso: Narrow Cone

## BRIDGE

Numero massimo di accessori: 9.999

## LAMPADINA

Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date