



## Fairy Light da 20 m

Le fairy light di WiZ divertenti, fantastiche e colorate portano la magia in tutte le tue vacanze, le feste, gli incontri intimi o in occasioni quotidiane. Disponi queste strisce di 160 LED attorno al tuo albero di Natale, alla tua porta d'ingresso ad Halloween, alla tua sala giochi il sabato sera, al tuo giardino per cenare all'aperto nelle calde serate d'estate o intorno alla tua camera da letto o alla sala da pranzo in qualsiasi giorno della settimana. Le modalità di illuminazione statica e dinamica stupiscono con gli oltre 16 milioni di colori disponibili e le 8 zone diverse che ti consentono di personalizzare la tua luce come preferisci. E poiché è WiZ, puoi controllare i colori magici e scintillanti delle tue luci da qualsiasi luogo con l'app WiZ. Puoi anche sincronizzare le tue luci con la musica per un maggiore divertimento e creare un'aria di festa...

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Bassa tensione
- IP44/Plastica



#### Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmate per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



#### Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.

#### Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevarre il tuo umore.



#### Controlla con facilità le tue luci intelligenti, ovunque ti trovi

Non preoccuparti se le luci sono rimaste accese e non c'è nessuno in casa. Puoi spegnerle semplicemente utilizzando il tuo smartphone, ovunque ti trovi.

#### Sincronizza le luci con la musica

Immergiti nel ritmo con la nostra funzione di sincronizzazione della musica. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti. Ricorda solo di tenere il tuo dispositivo mobile vicino all'altoparlante per una perfetta armonia tra musica e luci.

#### Milioni di colori con un unico cavo

Ogni cavo di lucine ti permette di scegliere tra milioni di colori per creare atmosfere sorprendenti che portano magia e risollevano il tuo umore.



# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interni/Esterne  
Dimmerabile: Sì

## ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera  
Materiale: Plastica

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000  
Durata nominale: 15.000

## FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì  
LED integrato: Sì  
Interruttore on/off sul cavo: No  
Alimentatore incluso: Sì  
Telecomando incluso: No

## CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): -  
Temperatura del colore: 2700-5000 K  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

## STRISCE LUMINOSE/LIGHTSTRIP

Estensibilità: No

## VARIE

Appositamente progettata per:  
Soggiorno Camera da letto Balcone

## ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina:  
100 mA

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.7  
Tensione: 220-240 V  
Consumo energetico: 13

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,588 kg  
Lunghezza complessiva: 20.000 mm

## SERVICE

Garanzia: 2 anni

## SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: NA  
Colore della luce: 2.700-5.000 (RGB)  
Completo di lampada wattaggio: 15  
Codice IP: IP44 | Cavo di protezione,  
protetto contro gli schizzi d'acqua  
Classe di protezione: Classe II -  
Doppio isolamento

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:  
Yes

Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Numero massimo di accessori: 9999  
Protocollo di comunicazione:  
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169076969  
Peso netto: 0,59 kg  
Peso lordo: 0,84 kg  
Altezza: 8,7 cm  
Lunghezza: 22,4 cm  
Larghezza: 22,4 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.