



Interruttore connesso

Ecco cosa ti serve per installare l'interruttore WiZ connesso: nulla! Monta la base compatta in una posizione comoda, quindi collega un interruttore della luce adatto ai tuoi interruttori esistenti. La piastra magnetica può essere facilmente staccata per il controllo dell'illuminazione portatile e wireless da qualsiasi luogo. Utilizza il selettore per accendere/spegnere rapidamente le luci e regolare l'intensità oppure tocca il pannello per passare da una scena di illuminazione a un'altra. L'interruttore della luce connesso include una batteria al litio ricaricabile tramite USB, così non rimarrai mai senza energia. Un discreto indicatore LED ad anello ti consente di sapere quando le luci sono in uso o quando la batteria deve essere caricata. Affidati ai prodotti WiZ per riempire la tua vita di luce: immediatamente pronti all'uso!

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A intensità regolabile
- Wireless, non richiede installazione
- Ricaricabile




Controllo wireless delle luci WiZ

Goditi il controllo facile e veloce delle tue luci WiZ. Accendi o spegni le luci e regola la luminosità con una sola pressione. Si connette direttamente alle tue luci WiZ e funziona anche quando il Wi-Fi è inattivo.




Ampio raggio di controllo di 15 m

Controlla luci e dispositivi in un raggio di 15 metri in un normale ambiente interno con divisori e pareti.




Controlla facilmente una o più luci in una stanza

Questo accessorio di controllo portatile può collegarsi a una stanza e attivare tutte le luci in quella stanza, indipendentemente se ce n'è una sola o cinquanta. Se invece preferisci controllare un'altra stanza, basta cambiare la stanza collegata all'accessorio dall'app.



L'ambiente giusto con un solo tocco

Utilizza il selettore per accendere/spegnere rapidamente le luci e regolare l'intensità oppure tocca il pannello per passare da una scena di illuminazione a un'altra.



Interruttore a quadrante USB ricaricabile con piastra magnetica rimovibile

Monta la base compatta in una posizione comoda e collega un interruttore della luce adatto ai tuoi interruttori esistenti. La piastra magnetica può essere facilmente staccata per il controllo dell'illuminazione portatile e wireless da qualsiasi luogo.



SPECIFICHE TECNICHE

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Plastica

DURATA

Durata nominale: 50.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Batterie incluse: Sì
Distanza di controllo: 15 m

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 5 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,1 kg
Altezza complessiva: 24,9 mm
Lunghezza complessiva: 86 mm
Larghezza complessiva: 86 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe III -
Bassissima tensione di sicurezza
(SELV)

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito:
Minimum of 60 months after
introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione:
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169077027
Peso netto: 0,1 kg
Peso lordo: 0,14 kg
Altezza: 13,7 cm
Lunghezza: 6,1 cm
Larghezza: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.