



Striscia LED da 10 m

Le nostre strisce luminose RGB lunghe 10 m sono progettate per l'installazione in spazi di grandi dimensioni da abbellire con oltre 16 milioni di colori solidi, modalità statiche e dinamiche e funzioni intelligenti. Basta tagliarle come desideri, posizionarle su qualsiasi superficie grazie all'adesivo delicato sulla superficie e controllarle tramite il Wi-Fi esistente con l'intuitiva app WiZ. Funzionalità come le modalità di illuminazione statica e dinamica, l'attenuazione intelligente e la programmazione dell'illuminazione ti danno il controllo sull'intero sistema, anche quando sei lontano da casa. Funziona con Google Home, Amazon Alexa e Apple HomeKit per la massima facilità di utilizzo.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- IP20/Plastica



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Attiva i dispositivi con il movimento senza utilizzare un sensore

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma i tuoi dispositivi in sensori di movimento. Attiva la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fai accendere e spegnere automaticamente luci e dispositivi, con rilevamento del movimento. È necessario un minimo di due dispositivi WiZ in una stanza affinché la funzione SpaceSense funzioni.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.



Controlla con facilità le tue luci intelligenti, ovunque ti trovi

Non preoccuparti se le luci sono rimaste accese e non c'è nessuno in casa. Puoi spegnerle semplicemente utilizzando il tuo smartphone, ovunque ti trovi.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Interruttore on/off sul cavo: Sì
Alimentatore incluso: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): -
Temperatura del colore: NA
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina:
70 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.7
Tensione: 220-240 V
Consumo energetico: 10

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,195 kg
Altezza complessiva: 2,1 mm
Lunghezza complessiva: 10.000 mm
Larghezza complessiva: 10 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale
apparecchiatura: NA
Colore della luce: RGB
Completo di lampada wattaggio: 12
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito:
Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione:
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169077669
Peso netto: 0,2 kg
Peso lordo: 0,39 kg
Altezza: 21,8 cm
Lunghezza: 8,2 cm
Larghezza: 18,9 cm