



## Striscia LED da 10 m

Le nostre strisce luminose RGBIC da 10 m sono progettate per l'installazione in spazi di medie dimensioni da abbellire con oltre 16 milioni di colori solidi. Vai oltre i colori solidi e utilizza segmenti a colori controllabili individualmente per effetti affascinanti come rapide successioni di arcobaleni, dissolvenze di colore e scintillii. Attacca la striscia flessibile dove preferisci e utilizza l'intuitiva app WiZ per controllare le tue luci tramite il Wi-Fi esistente. Funzionalità come le modalità di illuminazione statica e dinamica, l'attenuazione intelligente e la programmazione dell'illuminazione ti danno il controllo sull'intero sistema, anche quando sei lontano da casa. Funziona con Google Home, Amazon Alexa e Apple HomeKit per la massima facilità di utilizzo.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- IP20/Plastica



### **Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare**

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.




### **Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter**

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



### **Configura le luci in base al tuo programma**

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



### **Attiva i dispositivi con il movimento senza utilizzare un sensore**

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma i tuoi dispositivi in sensori di movimento. Attiva la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fai accendere e spegnere automaticamente luci e dispositivi, con rilevamento del movimento. È necessario un minimo di due dispositivi WiZ in una stanza affinché la funzione SpaceSense funzioni.



### **Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata**

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.



### **Controlla con facilità le tue luci intelligenti, ovunque ti trovi**

Non preoccuparti se le luci sono rimaste accese e non c'è nessuno in casa. Puoi spegnerle semplicemente utilizzando il tuo smartphone, ovunque ti trovi.

# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno  
Dimmerabile: Sì

## ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca  
Materiale: Plastica

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000  
Durata nominale: 15.000

## FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì  
LED integrato: Sì  
Interruttore on/off sul cavo: Sì  
Alimentatore incluso: Sì  
Telecomando incluso: No

## CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): -  
Temperatura del colore: NA  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

## VARIE

Appositamente progettata per:  
Soggiorno Camera da letto

## ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina:  
120 mA

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.7  
Tensione: 220-240 V  
Consumo energetico: 17,9

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,285 kg  
Altezza complessiva: 2,1 mm  
Lunghezza complessiva: 10.000 mm  
Larghezza complessiva: 10 mm

## SERVICE

Garanzia: 2 anni

## SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: NA  
Colore della luce: RGB  
Completo di lampada wattaggio: 21  
Codice IP: IP20 | Anti manomissione  
Classe di protezione: Classe II -  
Doppio isolamento

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Numero massimo di accessori: 9999  
Protocollo di comunicazione:  
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169077683  
Peso netto: 0,27 kg  
Peso lordo: 0,51 kg  
Altezza: 21,8 cm  
Lunghezza: 8,2 cm  
Larghezza: 18,9 cm