



Lampadina 100 W A60 E27



Ravviva la tua casa con questa lampadina intelligente WiZ. Regola facilmente la luminosità e passa dalla luce bianca fredda a quella calda. Inoltre, puoi controllarla utilizzando l'app WiZ o con la tua voce, senza l'installazione di hardware aggiuntivi

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianco dinamico
- Fino a 1521 lumen a 2.700 K
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.

Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.

Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.

Controlla con facilità le tue luci intelligenti, ovunque ti trovi

Non preoccuparti se le luci sono rimaste accese e non c'è nessuno in casa. Puoi spegnerle semplicemente utilizzando il tuo smartphone, ovunque ti trovi.

Dimensione standard, luminosità extra

Con la sua forma standard A60 e la base E27, questo lampada a goccia è adatta alla maggior parte delle prese presentinelle case, ma è abbastanza potente da illuminare la tua casa con 1521 lm di luce.



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: A60
Attacco: E27
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Sì

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 12,2 cm
Peso: 0,062 kg
Larghezza: 6 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anni
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 80
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 121,68 lm/W

ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 70 mA

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169078901
EOC: 872016907890100
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: AC 220-240 V
Wattaggio: 12,5 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
Consumo energetico kWh/1000 h: 13

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 12,2 cm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000
Potenza nominale: 12.5 W

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60
Numero di registrazione EPREL: 2224721
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito:
Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione:
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169078901
Peso netto: 0,06 kg
Peso lordo: 0,11 kg
Altezza: 16 cm
Lunghezza: 7 cm
Larghezza: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.