

PHILIPS

Lampadina trasparente a filamento 40 W A60 E27

Smart LED

Lampadina a colori intelligente

Fino a 470 lumen


Semplice plug and play

Controllo vocale o mediante app



8720169165779

A
G



Facile controllo della luce tramite app o voce

Con queste lampadine LED a colori intelligenti a filamento, lo standard non è più così standard. Le lampadine a filamento Philips aggiungono un tocco decorativo anche quando sono spente, ma sono decisamente incantevoli quando le accendi. Milioni di colori e sfumature di luce bianca, da calda a fredda, tutti nella familiare forma a goccia che conosci bene e che apprezzi. Goditi l'aspetto classico delle lampadine a filamento incandescente vintage mentre sfrutti i vantaggi del risparmio energetico del LED. Inoltre, grazie alla tecnologia WiZ Connected integrata, puoi controllarle facilmente utilizzando il Wi-Fi e l'app WiZ, il telecomando o la tua voce.

Configurazione facile

- Semplice plug and play

Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Controllo vocale con Assistente Google, Alexa o i collegamenti Siri.

Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Funzionalità benessere preimpostate

8720169165779

Modalità luce

- Milioni di modalità di colori e luci dinamiche
- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

In evidenza

Semplice plug and play



WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi

Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrà più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Controllo vocale

Controlla le tue luci solo utilizzando la tua voce e Assistente Google, Amazon Alexa o i collegamenti Siri. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità, cambiare il colore e impostare scene di luce personalizzate.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Funzionalità benessere preimpostate

Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate



Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Milioni di modalità di colori e luci dinamiche

Scegli all'interno di una paletta di milioni di colori per creare un'atmosfera incredibile a casa tua. Osserva le piccole differenze con cui i nostri effetti luminosi dinamici accendono il tuo ambiente

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Finitura lampadina: Trasparente

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,045 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 74 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 47 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Nome prodotto: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): G
- Consumo energetico: 6,3 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 108 mm
- Lunghezza complessiva: 108 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Potenza nominale: 6.3 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1901105
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
- Numero massimo di accessori: 9999
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169165779
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7 cm



Data di rilascio:
2025-09-03
Versione: 0.417

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com