

# PHILIPS

2 Lampadine 8,5 W  
(Eq.60 W) A60 E27

Smart LED

A colori

Plastica

Semplice plug and play

Controllo vocale o mediante app



8720169171060

A  
↑  
G F



## Illuminazione intelligente per i tuoi momenti quotidiani

Approfitta di una maggiore comodità nella vita di tutti i giorni, grazie a questa lampadina intelligente WiZ LED A60. Questa lampadina offre una luce bianca soft che si può regolare in base al livello di luminosità desiderato tramite app o comando vocale. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, oltre ad avere accesso remoto alle luci, anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.

### Configurazione facile

- Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

### Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.

### Funzioni intelligenti

- Funzionalità benessere preimpostate
- Configura le luci in base al tuo programma

8720169171060

**Modalità luce**

- Scene personalizzate con modalità di luci dinamiche preimpostate.

# In evidenza

## Configurazione immediata



Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmate per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.

### Controllo ovunque ti trovi

Controlla i tuoi dispositivi ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrà più preoccuparti di aver lasciato i tuoi dispositivi accesi prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

## Funzionalità benessere preimpostate



Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

## Programma di automazione della luce



Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.

### Scenari personalizzati

Combina le modalità di luce bianca e di altri colori per creare l'atmosfera luminosa perfetta per i vari momenti della giornata. Salva la combinazione e riproducila in qualsiasi momento tramite app, WiZmote o comando vocale.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: Sì
- Finitura lampadina: Smerigliata

## Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,13 kg

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

**Caratteristiche luce**

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 94 lm/W

**Varie**

- EyeComfort: Sì

**Altre caratteristiche**

- Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA

**Informazioni sulla confezione**

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 8,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 122 mm
- Lunghezza complessiva: 122 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

**Valori stimati**

- Durata nominale: 25.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8.5 W

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1877826
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

**Sistema operativo supportato**

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
- Numero massimo di accessori: 9999
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169171060
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,2 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 14 cm



Data di rilascio:  
2025-09-13  
Versione: 0.295

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)