

PHILIPS

Lamp. A60 RGB LED intell.,
base E27, 806 lm, confez. 2

Smart LED

Milioni di colori

Luce bianca tunabel

Bassa dimm.

Controllo vocale o mediante
app



8720169171060



Illuminazione della casa più connessa

Trasforma il tuo spazio con illuminazione connessa che si adatta a ogni momento. Imposta l'atmosfera con luce brillante in milioni di colori e modalità preimpostate come Caminetto e Oceano. Passa facilmente tra una luce bianca fredda ed energizzante e toni caldi e rilassanti con una gamma tunable da 2200 K a 6500 K e perfeziona la luminosità dal 100% a solo l'1% per un controllo completo.

Controllo connesso

- Connected by WiZ
- Controlli conn.

Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Milioni di colori
- Luce bianca tunabel
- Bassa oscur.

In evidenza

Connected by WiZ

Completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ: usa l'app WiZ per configurare e sbloccare i vantaggi dell'illuminazione connessa.

Controlli conn.

Controlla le tue luci utilizzando l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Matter per l'utilizzo con Alexa, Google Home e Apple Home.

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Milioni di colori

Scegli un qualsiasi colore chiaro dalla tavolozza oppure applica una modalità luce preimpostata, come Caminetto o Oceano, per definire un'atmosfera straordinaria.

Luce bianca tunabel

Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre che migliorano la visibilità e concentrazione a toni morbidi e più caldi per rilassarti la sera (gamma CCT 2.200 K–6.500 K).

Bassa oscur.

Abbassa uniformemente la luce, dalla massima luminosità all'1%, per ottenere il livello di luce ideale per ogni attività tu stia svolgendo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,05 kg

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Luce colorata: A colori
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 94

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Camera dei bambini
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 8,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 11,1 mm
- Lunghezza complessiva: 11,1 mm
- Larghezza complessiva: 6 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 25.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8.5 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 60 mm
- Tecnologia lampadina: LED
- Codice IP: IP20
- Numero di registrazione EPREL: 2546660
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Lampadina

- Diametro: 60 mm
- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169171060
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,2 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 14 cm



Data di rilascio:
2026-06-17
Versione: 0.418

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com