

PHILIPS

Lamp. A60 RGB LED
intell., base E27, 806 lm

Smart LED

Milioni di colori

Luce bianca tunabel

Bassa dimm.

8720169171121



Illuminazione della casa più connessa

Trasforma il tuo spazio con illuminazione connessa che si adatta a ogni momento. Imposta l'atmosfera con luce brillante in milioni di colori e modalità preimpostate come Caminetto e Oceano. Passa facilmente tra una luce bianca fredda ed energizzante e toni caldi e rilassanti con una gamma tunable da 2200 K a 6500 K e perfeziona la luminosità dal 100% a solo l'1% per un controllo completo.

Controllo connesso

- Connected by WiZ
- Controlli conn.

Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Milioni di colori
- Luce bianca tunabel
- Bassa oscur.

In evidenza

Connected by WiZ

Completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ: usa l'app WiZ per configurare e sbloccare i vantaggi dell'illuminazione connessa.

Controlli conn.

Controlla le tue luci utilizzando l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Matter per l'utilizzo con Alexa, Google Home e Apple Home.

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Milioni di colori

Scegli un qualsiasi colore chiaro dalla tavolozza oppure applica una modalità luce preimpostata, come Caminetto o Oceano, per definire un'atmosfera straordinaria.

Luce bianca tunabel

Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre che migliorano la visibilità e concentrazione a toni morbidi e più caldi per rilassarti la sera (gamma CCT 2.200 K–6.500 K).

Bassa oscur.

Abbassa uniformemente la luce, dalla massima luminosità all'1%, per ottenere il livello di luce ideale per ogni attività tu stia svolgendo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,05 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 94

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169171121
- EOC: 872016917112100
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6 SD

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 8,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 11,1 mm
- Lunghezza complessiva: 11,1 mm
- Larghezza complessiva: 6 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 25.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8.5 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 2546660

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169171121
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7 cm



Data di rilascio:
2026-06-17
Versione: 0.62

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com