



Una lampadina senza eguali

Gli spot a LED Philips offrono un fascio di luce chiaro mirato, una durata davvero eccezionale e un risparmio energetico davvero significativo. Questo spot è l'alternativa di lunga durata perfetta per gli spot da 50 W con attacco GU10.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

 Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina alogena standard

Adotta una soluzione sostenibile

· Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

LED di alta qualità con una durata decennale

· Progettata per il comfort dei tuoi occhi

In evidenza

Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina alogena standard



Lampadina LED a risparmio energetico con design e forma accattivanti nonché dimensioni contenute. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per le luci alogene tradizionali.

Lampada di lunga durata: fino a 50 anni



Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- · Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- · Attacco: GU10
- · Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- · Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

• Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- · Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- · Flusso luminoso nominale: 375 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- · Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 178 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient, EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169194830
- EOC: 872016919483000
- Nome prodotto: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND UE SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- · Tensione: AC 220-240 V
- · Wattaggio lampada equivalente: 50
- · Classificazione di efficienza energetica (EEL): A
- · Consumo energetico: 2,1 W
- · Consumo energetico kWh/1000 h: 3

Dimensioni e peso del prodotto

- · Altezza complessiva: 54 mm
- · Lunghezza complessiva: 54 mm
- · Larghezza complessiva: 50 mm

Valori stimati

· Intensità di picco nominale: 680 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- · Numero di registrazione EPREL: 1428242

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC Prodotto: 8720169194830
- · Peso netto: 0,05 kg · Peso lordo: 0,12 kg · Altezza: 13,2 cm
- · Lunghezza: 5,3 cm
- · Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio: 2025-08-30

Versione: 0.441

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla