

PHILIPS

Plafoniera Wincel
40 W

Lampade da soffitto

2700 - 6500 K

Bianco

Intensità regolabile;
telecomando



8720169196131



Imposta il tuo ambiente preferito con un semplice tocco

Con pochi semplici clic sul telecomando, la plafoniera LED All-in-one Philips ti offre la massima flessibilità e convenienza per personalizzare le tue impostazioni d'illuminazione con facilità. Luce confortevole che non affatica gli occhi. Crea gli ambienti desiderati con una luce che conosce le tue esigenze.

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Controllo

- Luce regolabile da bianco caldo a luce naturale fredda
- Controllo della luminosità con funzione di memoria
- 4 ambientazioni predefinite
- Il telecomando consente un facile controllo delle impostazioni della luce fino a 10 m
- Telecomando montabile a muro

In evidenza

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più

rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Luce regolabile da bianco caldo a luce naturale fredda

L'illuminazione regolabile ti consente di cambiare il colore della luce in base al tuo umore o attività. Il bianco caldo è l'ideale per il relax, la luce del giorno fredda per una messa a fuoco tonificante.

Controllo della luminosità con funzione di memoria

Memorizza i livelli di luminosità specifici che preferisci.

4 ambientazioni predefinite

Goditi ambienti diversi con la praticità di scenari luminosi predefiniti per ogni occasione.

Il telecomando consente un facile controllo delle impostazioni della luce fino a 10 m

Accendi e spegni le luci o modifica la luminosità e il colore fino a 10 m di distanza con questo telecomando.

Telecomando montabile a muro

Con la staffa inclusa, puoi montare il telecomando ovunque ti serva un interruttore aggiuntivo, senza bisogno di cavi.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Rotondo
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 107 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Telecomando

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 210 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,3 kg
- Altezza complessiva: 70 mm
- Lunghezza complessiva: 478 mm
- Larghezza complessiva: 478 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 478 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4300
- Colore della luce: 2700-6500
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169196131
- Peso netto: 1,19 kg
- Peso lordo: 2,01 kg
- Altezza: 9,1 cm
- Lunghezza: 56,3 cm
- Larghezza: 57 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.350

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com