

PHILIPS

3 lampadine 60 W
A60 E27

Smart LED

Lampadina a colori intelligente
Fino a 806 lumen
Semplice plug and play
Controllo vocale o mediante app



8720169204423

A
↑
G F



Illuminazione intelligente per la tua vita di tutti i giorni

Le lampadine LED Philips sono una soluzione semplice per personalizzare la tua scelta di colore ad ogni tua necessità. Progettate per darti una luce piacevole, una durata eccezionalmente lunga e un risparmio energetico immediato e significativo. Dal design pulito ed elegante, sono la perfetta sostituzione per le tue lampadine tradizionali.

Configurazione facile

- Semplice plug and play

Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale

Funzioni intelligenti

- Funzionalità benessere preimpostate
- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

8720169204423

Modalità luce

- Milioni di modalità di colori e luci dinamiche
- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

In evidenza

Semplice plug and play



WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi



Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrà più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale



Controlla le tue luci solo con il suono della tua voce, abilita semplicemente l'integrazione con Google, Alexa o aggiungi le Scorciatoie a Siri.

Funzionalità benessere preimpostate

Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni


Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Milioni di modalità di colori e luci dinamiche



Scegli all'interno di una palette di milioni di colori per creare un'atmosfera incredibile a casa tua. Osserva le piccole differenze con cui i nostri effetti luminosi dinamici accendono il tuo ambiente

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate



Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: Sì
- Finitura lampadina: Smerigliata

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,195 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 94 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 8,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 122 mm
- Lunghezza complessiva: 122 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 25.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8.5 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1877826
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
- Numero massimo di accessori: 9999
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169204423
- Peso netto: 0,15 kg
- Peso lordo: 0,27 kg
- Altezza: 15,5 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Larghezza: 18 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.348

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com