

PHILIPS

3 faretti 50 W PAR16
GU10

Smart LED

Lampadina a colori intelligente

Fino a 345 lumen

Semplice plug and play

Controllo vocale o mediante app



8720169210356



Illuminazione intelligente per ogni momento della giornata

Ottieni una luce diffusa bianca calda o fredda dagli apparecchi o dai faretti da incasso della tua casa con la lampadina LED Philips smart GU10. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

Configurazione facile

- Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.

Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale

Funzioni intelligenti

- Funzionalità benessere preimpostate
- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Modalità luce

- Milioni di modalità di colori e luci dinamiche
- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

In evidenza

Semplice plug and play

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi



Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrà più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale




Controlla le tue luci solo con il suono della tua voce, abilita semplicemente l'integrazione con Google, Alexa o aggiungi le Scorciatoie a Siri.

Funzionalità benessere preimpostate

Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni



Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Milioni di modalità di colori e luci dinamiche



Scegli all'interno di una paletta di milioni di colori per creare un'atmosfera incredibile a casa tua. Osserva le piccole differenze con cui i nostri effetti luminosi dinamici accendono il tuo ambiente

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate



Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: PAR16
- Attacco: GU10
- Tecnologia: Wi-Fi Smart
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: Wireless Dim

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 5,8 cm
- Peso: 0,15 kg
- Larghezza: 5 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA
- Efficienza: 73 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Nome prodotto: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,7 W
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 5,8 cm

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Intensità di picco nominale: 550 cd
- Potenza nominale: 4.7 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Riferimento per la misurazione del flusso: Narrow Cone



Data di rilascio:
2025-01-09
Versione: 0.320

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com