

# PHILIPS

3 faretti 50 W PAR16  
GU10

Smart LED

Lampadina intelligente bianca  
tunabel

Fino a 345 lumen

Semplice plug and play

Controllo vocale o mediante  
app



8720169210370



## Illuminazione intelligente per i tuoi momenti quotidiani

Ottieni una luce smart bianca calda o fredda diffusa tunabel agli apparecchi o ai faretti da incasso standard della tua casa con la lampadina LED Philips smart GU10. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

### Configurazione facile

- Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.

### Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale

### Funzioni intelligenti

- Regolazione intelligente tramite app, voce o dimmer
- Funzionalità benessere preimpostate
- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

### Modalità luce

- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

# In evidenza

## Semplice plug and play

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

## Controllo ovunque ti trovi



Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrà più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

## Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale



Controlla le tue luci solo con il suono della tua voce, abilita semplicemente l'integrazione con Google, Alexa o aggiungi le Scorciatoie a Siri.


## Regolazione intelligente

Regola il livello di luminosità delle tue luci tramite smartphone, WiZmote o comando vocale. Senza bisogno di installare un dimmer.

## Funzionalità benessere preimpostate


Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

## Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni



Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

## Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate



Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: PAR16
- Attacco: GU10
- Tecnologia: Wi-Fi Smart
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: Wireless Dim

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 5,8 cm
- Peso: 0,15 kg
- Larghezza: 5 cm

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2700-6500 K
- Luce colorata: Luce bianca regolabile
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA
- Efficienza: 73 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Nome prodotto: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,7 W
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 5,8 cm

## Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Intensità di picco nominale: 550 cd
- Potenza nominale: 4.7 W

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Riferimento per la misurazione del flusso: Narrow Cone



Data di rilascio:  
2025-02-06  
Versione: 0.322

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)