

PHILIPS

Luce a incasso Diamond
Cut UltraEfficient 6,5 W
170 mm

Ultra efficiente

4000 K

Bianco

8720169212848



Downlight UltraEfficient: la soluzione a maggior risparmio energetico

Philips ha sviluppato un downlight ultra efficiente che utilizza una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre gli sprechi di materiale e ridurre il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, dura più di 3 volte più a lungo degli equivalenti Philips LED Downlight e utilizza un minuscolo 50% dell'energia. Proprio quello che serve per un pianeta più sostenibile.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Effetto luminoso

- Diffusore di alta qualità Luce brillante con distribuzione uniforme

Materiale e finitura

- Materiale metallico di alta qualità

In evidenza

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Diffusore di alta qualità Luce brillante con distribuzione uniforme

Il diffusore distribuisce una luce soffusa nelle tue stanze in modo uniforme.

Materiale metallico di alta qualità

Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: RoundRectangle

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 51 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 25.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 60 mA
- Efficienza: 176 lm/W

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.45

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,204 kg
- Lunghezza incasso: 15.0 cm
- Larghezza incasso: 15.0 cm
- Altezza: 4,95 cm
- Lunghezza: 17 cm
- Distanza incasso: 0,2 cm
- Larghezza: 17 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 50.000 ore
- Diametro: 170 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1150
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 6.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II



Data di rilascio:
2024-06-17
Versione: 0.293

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com