

# PHILIPS

Lampada a goccia

LED

10 W - 75 W

E27

Luce bianca fredda



8720169253131



## Lampadina LED all'avanguardia per la casa

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

### **Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine**

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sull'imballo dei prodotti Philips.
- Non contiene mercurio

# In evidenza

## Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione

contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, review this copy again for all of these. Does not read well.

## Senza emissione di raggi UV o IR

Il fascio di luce non ha alcuna componente a infrarossi, quindi non viene irradiato calore. Non è inoltre presente alcuna componente a raggi ultravioletti. Queste due caratteristiche fanno sì che questa luce non sbiadisca tessuti o altri oggetti.

## Non contiene mercurio



L'assenza di mercurio ne consente lo smaltimento tra i rifiuti non pericolosi, una caratteristica che offre un modo semplice per rendere il tuo spazio più sostenibile.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 180 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 105 lm/W

## Varie

- EyeComfort: No

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169253131
- EOC: 872016925313100
- Nome prodotto: LED 75W A60 E27 CW FR ND IPF/6 DISC

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.54
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Consumo energetico: 10 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 10

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 108 mm
- Lunghezza complessiva: 108 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169253131
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,04 kg
- Altezza: 13,8 cm
- Lunghezza: 6,2 cm
- Larghezza: 6,2 cm



Data di rilascio:  
2025-09-17  
Versione: 0.370

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)