

PHILIPS

Applique Stratosphere 3,8 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

4000 K

Antracite

Impermeabile



8720169257337



Goditi un meraviglioso giardino illuminato in modo sostenibile

L'applique da esterno Philips Stratosphere LED grigio antracite è realizzata in resistente alluminio pressofuso. Il design fornisce una distribuzione della luce bidirezionale per illuminare la parete con molta luce diffusa e brillante. Queste luci per esterni Ultra Efficient utilizzano una nuova tecnologia rivoluzionaria per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre gli sprechi di materiale e ridurre il consumo di energia.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore
- Ultra efficiente
- Risparmio energetico fino all'80%

Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Caratteristiche speciali

- Effetto luce bidirezionale

8720169257337

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda 4000K

In evidenza

Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

Ultra efficiente



Consuma almeno il 50% di energia in meno rispetto alle equivalenti luci LED standard di Philips.

Risparmio energetico fino all'80%



Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una luce LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte luminosa che sostituisce con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

IP44: adatto a ogni condizione climatica




Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Effetto luce bidirezionale

Questo apparecchio d'illuminazione per esterni Philips crea l'atmosfera perfetta nel tuo giardino o terrazzo grazie al suo effetto di luce bidirezionale.

Luce bianca fredda 4000K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca fredda a 4000 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Alluminio

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: No
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Consumo energetico

- Wattaggio: 4,3 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,62 kg
- Altezza: 8 cm
- Lunghezza: 20 cm
- Larghezza: 9 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 50.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 800
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: B
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 3.8 W
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì



Data di rilascio:
2025-04-19
Versione: 0.358

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com