

PHILIPS

Applique Bustan 3,8 W

Apparecchi per illuminazione da esterni

4000 K

Antracite

Sensore; impermeabile



8720169257412



Goditi un meraviglioso giardino illuminato in modo sostenibile

Le luci per esterni Philips Bustan Ultra Efficient utilizzano una nuova tecnologia rivoluzionaria per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre gli sprechi di materiale e il consumo di energia. Con una straordinaria durata di 50.000 ore, queste luci durano più del doppio delle equivalenti lampade LED Philips per esterni e consumano il 50% di energia in meno: proprio quello che ci vuole per un pianeta più sostenibile.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore
- Ultra efficiente
- Risparmio energetico fino all'80%

Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Caratteristiche speciali

- Sensore di movimento comodo e sicuro

8720169257412

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda 4000K


In evidenza

Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

Ultra efficiente



Consuma almeno il 50% di energia in meno rispetto alle equivalenti luci LED standard di Philips.

Risparmio energetico fino all'80%



Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una luce LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte luminosa che sostituisci con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

IP44: adatto a ogni condizione climatica




Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Sensore di movimento comodo e sicuro



È disponibile un sensore di movimento che attiverà il sistema d'illuminazione dandoti il benvenuto quando torni a casa o avvertendoti che qualcuno sta arrivando.

Luce bianca fredda 4000K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca fredda a 4000 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Alluminio

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: No
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Sensore, Impermeabile

Consumo energetico

- Wattaggio: 4,3 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,54 kg
- Altezza: 9 cm
- Lunghezza: 22 cm
- Larghezza: 8 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 50.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 800
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: B
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 3.8 W
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì



Data di rilascio:
2025-04-19
Versione: 0.336

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com