

# PHILIPS

Plafoniera con ventilatore  
Amigo 60+25 W

Lampade da soffitto per  
ventilatore

3000/4400/6500 K

Bianco

Intensità regolabile;  
telecomando



8720169260627



## Imposta il tuo ambiente preferito con un semplice tocco

Combina una luce personalizzabile con una brezza confortevole grazie al ventilatore a soffitto con luce a LED Philips che include un telecomando.

### Facile da usare

- Utilizzo per tutto l'anno
- Goditi una brezza confortevole

# In evidenza

## Utilizzo per tutto l'anno

Con le modalità di funzionamento sia estive che invernali, otterrai le migliori impostazioni per far circolare l'aria nei tuoi ambienti tutto l'anno.

## Goditi una brezza confortevole

Grazie alla funzione Natural Breeze con impostazioni dinamiche della velocità della ventola, puoi goderti la brezza di un'isola in ogni stanza della tua casa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700-4000-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 108

## Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Telecomando

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 380 mA

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 2,1 kg
- Altezza complessiva: 142 mm
- Lunghezza complessiva: 577 mm
- Larghezza complessiva: 577 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- Diametro: 577 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 6500
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

### Lampadina

- Software aggiornabile: No

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169260627
- Peso netto: 2,1 kg
- Peso lordo: 3,4 kg
- Altezza: 62 cm
- Lunghezza: 17 cm
- Larghezza: 61,5 cm



Data di rilascio:  
2026-05-30  
Versione: 0.250

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)