

PHILIPS

Applique Arbour 3,8 W

Apparecchi per illuminazione da esterni

2700K

Antracite

Impermeabile



8720169263857



Goditi un meraviglioso giardino illuminato in modo sostenibile

Lampada da parete per esterni LED Philips Arbour in grigio antracite sospende un cubo di luce all'interno di una resistente base in alluminio pressofuso. Il design ingegnoso cattura l'attenzione e proietta due potenti fasci di luce bianca calda su e giù per la parete. Queste luci per esterni Ultra Efficient utilizzano una nuova tecnologia rivoluzionaria per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre gli sprechi di materiale e ridurre il consumo di energia.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore
- Ultra efficiente
- Risparmio energetico fino all'80%

Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Caratteristiche speciali

- Effetto luce bidirezionale

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda 2700 K


In evidenza

Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

Ultra efficiente



Consuma almeno il 50% di energia in meno rispetto alle equivalenti luci LED standard di Philips.

Risparmio energetico fino all'80%




Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una luce LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte luminosa che sostituisci con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

IP44: adatto a ogni condizione climatica




Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Effetto luce bidirezionale

Questo apparecchio d'illuminazione per esterni Philips crea l'atmosfera perfetta nel tuo giardino o terrazzo grazie al suo effetto di luce bidirezionale.

Luce bianca calda 2700 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 4,3

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,6 kg
- Altezza complessiva: 130 mm
- Lunghezza complessiva: 130 mm
- Larghezza complessiva: 130 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 800
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: B
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169263857
- Peso netto: 0,6 kg
- Peso lordo: 0,65 kg
- Altezza: 13,5 cm
- Lunghezza: 13,5 cm
- Larghezza: 13,5 cm



Data di rilascio:
2026-05-30
Versione: 0.335

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com