

PHILIPS

Applique Shroud 2,3 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

2700K

Nero

Sensore; solare; impermeabile



8720169265486



L'illuminazione da giardino a energia solare a lunga durata per tutte le stagioni

La lampada a parete Philips Shroud è una luce solare affidabile che dura più a lungo, riduce il consumo energetico e supporta la sostenibilità.

Facile installazione

- Nessuna necessità di cablaggio

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

Luce LED all'avanguardia

- Luce LED di qualità elevata

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Caratteristiche speciali

- Sensore di movimento comodo e sicuro

In evidenza

Nessuna necessità di cablaggio



Questa lampada è alimentata interamente da energia solare. Non è necessario alcun cablaggio, il che rende queste luci facili da posizionare e riposizionare ovunque nel giardino o in un'altra area esterna.

Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 15.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

Luce LED di qualità elevata



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Sensore di movimento comodo e sicuro



È disponibile un sensore di movimento che attiverà il sistema d'illuminazione dandoti il benvenuto quando torni a casa o avvertendoti che qualcuno sta arrivando.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Effetto luce diffusa: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Materiali di alta qualità: Sì
- Energia solare: Sì
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No
- Luce bianca calda: Sì
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Sensore, Luce solare, Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,378 kg
- Altezza complessiva: 188 mm
- Lunghezza complessiva: 114 mm
- Larghezza complessiva: 107 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 250/25
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 4 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: non applicabile
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 2,3
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169265486
- Peso netto: 0,38 kg
- Peso lordo: 0,49 kg
- Altezza: 20,5 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 12,5 cm



Data di rilascio:
2025-09-17
Versione: 0.286

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com