

PHILIPS

Paletto/Luce per
vialetti Vapora 1,5 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

2700K

Nero

Sensore; solare; impermeabile



8720169265721



Goditi un meraviglioso giardino illuminato in modo sostenibile

Il palo da terra Philips Vapora è una luce solare affidabile che dura più a lungo, riduce il consumo energetico e supporta la sostenibilità.

Facile installazione

- Nessuna necessità di cablaggio

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Energia solare

Luce LED all'avanguardia

- Luce LED di qualità elevata

Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda 2700 K


In evidenza

Nessuna necessità di cablaggio



Questa lampada è alimentata interamente da energia solare. Non è necessario alcun cablaggio, il che rende queste luci facili da posizionare e riposizionare ovunque nel giardino o in un'altra area esterna.

Energia solare



Le lampade solari Philips sono progettate per sfruttare al massimo l'energia che ricevono dal sole, per offrirti una luce che dura più a lungo. Dal momento che non consumano energia, ti consentono di risparmiare denaro e di aiutare l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

Materiali di alta qualità



Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Luce bianca calda 2700 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: Sì
- Luce bianca calda: Sì
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra/Luci per vialetti
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Luce solare, Impermeabile, Dal crepuscolo all'alba

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,305 kg
- Altezza complessiva: 540 mm
- Lunghezza complessiva: 130 mm
- Larghezza complessiva: 130 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 200
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 3.3 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 1,5
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169265721
- Peso netto: 0,31 kg
- Peso lordo: 0,47 kg
- Altezza: 28,4 cm
- Lunghezza: 13,7 cm
- Larghezza: 16,4 cm



Data di rilascio:
2025-09-17
Versione: 0.309

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com