

# PHILIPS

Applique Inyma 25 W E27,  
lampadina non inclusa

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

Lampadina non inclusa

Nero

Impermeabile



8720169266476



## Rendi unico il tuo giardino

Questa lampada per esterni è stata progettata tenendo a mente le tendenze e gli stili di vita più moderni, in modo da definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

### Facilità d'uso

- Lampadina non inclusa

### Aggiungi design al tuo giardino

- Scegli le lampade a parete da esterno

### Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

### Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

# In evidenza

## Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

## Scegli le lampade a parete da esterno

Valorizza il tuo spazio esterno con questa lampada da parete, perfetta accanto alla porta d'ingresso o sulle pareti del terrazzo.

## Materiali di alta qualità



Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

## Informazioni ambientali

Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Si
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Completamente resistente alle intemperie: Si
- LED integrato: No
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: No
- Elemento centrale: No

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 1,2 kg
- Larghezza incasso: 3.5 cm
- Altezza: 24,5 cm
- Lunghezza: 26 cm
- Larghezza: 23 cm

**Service**

- Garanzia: 2 anni

**Specifiche tecniche**

- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: non applicabile
- Attacco: E27
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 25 W
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1



Data di rilascio:  
2025-04-19  
Versione: 0.277

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)