

# PHILIPS

## Applique Laven 6 W

Apparecchi per illuminazione da esterni

4000 K

Nero

Impermeabile



8720169266612



## Rendi unico il tuo giardino

Questa lampada per esterni è stata progettata tenendo a mente le tendenze e gli stili di vita più moderni, in modo da definire l'atmosfera che hai sempre desiderato. Disponibile in luce bianca calda o fredda.

### Luce LED all'avanguardia

- Luce LED di qualità elevata

### Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

### Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

### Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda 4000K

# In evidenza

## Luce LED di qualità elevata

La lampadina LED, fornita insieme a questa lampada Philips è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori naturali.

## Materiali di alta qualità




Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

## Luce bianca fredda 4000K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca fredda a 4000 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

## Durata

- Durata nominale: 25.000

## Informazioni ambientali

Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: No
- Elemento centrale: No

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K

**Varie**

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 0,5 kg
- Altezza complessiva: 135 mm
- Lunghezza complessiva: 140 mm
- Larghezza complessiva: 100 mm
- Recessed Ceiling cutout: 3.5 cm x 0 cm

**Service**

- Garanzia: 2 anni

**Specifiche tecniche**

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 750
- Colore della luce: 4.000 K
- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 6
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: No

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC – Prodotto: 8720169266612
- Peso netto: 0,5 kg
- Peso lordo: 0,59 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 15 cm



Data di rilascio:  
2025-09-03  
Versione: 0.314

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)