

PHILIPS

Applique Kyrie 12 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

2700K

Nero

Impermeabile



8720169266759



Rendi unico il tuo giardino

Questa lampada per esterni è stata progettata tenendo a mente le tendenze e gli stili di vita più moderni, in modo da definire l'atmosfera che hai sempre desiderato. Disponibile in luce bianca calda.

Luce LED all'avanguardia

- Luce LED di qualità elevata

Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda 2700 K

In evidenza

Luce LED di qualità elevata

La lampadina LED, fornita insieme a questa lampada Philips è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori naturali.

Materiali di alta qualità




Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Luce bianca calda 2700 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Alluminio

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: Sì
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,9 kg
- Altezza: 28 cm
- Lunghezza: 15,3 cm
- Larghezza: 13 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 25.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1500
- Colore della luce: 2.700 K
- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 12 W
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì



Data di rilascio:
2025-04-19
Versione: 0.281

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com