

PHILIPS

Luce a incasso
Fresco 4,6 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

2700K

Nero

Impermeabile



8720169266858



Dirigi facilmente e ovunque la luce LED di alta qualità

Il faretto a incasso Philips Fresco è dotato di una splendida luce LED per mostrare al meglio le caratteristiche del giardino o illuminare chiaramente le aree buie. È costruito in resistente acciaio inossidabile, mentre la testa regolabile consente un fascio direzionale.

Facilità d'uso

- Faretto regolabile

Luce LED all'avanguardia

- Luce LED di qualità elevata

Di prima qualità

- Materiale di elevata qualità e a lunga durata

Progettati per esterni

- IP23: adatto a ogni condizione climatica

In evidenza

Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

Luce LED di qualità elevata

La lampadina LED, fornita insieme a questa lampada Philips è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori naturali.

Materiale di elevata qualità e a lunga durata

Questo faretto è costituito da materiali di alta qualità e a lunga durata con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e durevole nel tempo che migliorerà e illuminerà la tua casa per molti anni a venire.

IP23: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la sua impermeabilità. Il suo grado di protezione IP23 significa che è stata progettata per offrire protezione contro spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per illuminare una veranda o un portico.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Acciaio inossidabile

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: No
- Luce bianca calda: Sì

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,16 kg
- Lunghezza incasso: 8.0 cm
- Larghezza incasso: 8.0 cm
- Altezza: 11 cm
- Lunghezza: 10 cm
- Distanza incasso: 11 cm
- Larghezza: 10 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 355
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: G
- Attacco: GU10
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 4.6 W
- Codice IP: IP23
- Classe di protezione: Classe II
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1



Data di rilascio:
2025-04-19
Versione: 0.277

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com