

# PHILIPS

## Paletto/Luce per vialetti Radii 1,3 W

Apparecchi per illuminazione da esterni

3000 K

Nero

Agganciabile; sensore; solare; impermeabile



8720169267213



## Le nostre lampade LED a più risparmio energetico

Philips ha sviluppato una lampada LED per esterni a energia solare ultra efficiente che utilizza una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre gli sprechi di materiale e ridurre il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, dura 5 volte più a lungo delle lampade LED Philips per esterni. Proprio quello che serve per un pianeta più sostenibile.

### Facile installazione

- Nessuna necessità di cablaggio

### Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Solare ultra efficiente

### Aggiungi design al tuo giardino

- Scegli i pali da terra per esterni

### Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

### Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8720169267213

**Luce di qualità elevata**

- Luce bianca brillante 3000 K

# In evidenza

## Nessuna necessità di cablaggio



Questa lampada è alimentata interamente da energia solare. Non è necessario alcun cablaggio, il che rende queste luci facili da posizionare e riposizionare ovunque nel giardino o in un'altra area esterna.

## Solare ultra efficiente



Con il sistema Philips ultra efficiente a luce solare, questi apparecchi forniscono fino a 40 ore di luce con una batteria completamente carica. Goditi la luce intensa tutta la notte o anche in condizioni meteorologiche avverse.

## Scegli i pali da terra per esterni

Sfrutta al meglio i tuoi spazi esterni con questo palo da terra, perfetto per illuminare il tuo giardino, i lati del tuo terrazzo o per mettere in evidenza vialetti e sentieri.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

## Luce bianca brillante 3000 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca brillante a 3000 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Durata

- Durata nominale: 50.000

**Informazioni ambientali**

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

**Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso**

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Energia solare: Sì
- Luce bianca calda: No
- Elemento centrale: No

**Zona giardino**

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

**Caratteristiche luce**

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K

**Varie**

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra/Luci per vialetti
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Collegabile, Sensore, Luce solare, Impermeabile

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 0,912 kg
- Altezza complessiva: 600 mm
- Lunghezza complessiva: 175 mm
- Larghezza complessiva: 175 mm

**Service**

- Garanzia: 5 anni

**Specifiche tecniche**

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 250
- Colore della luce: 3.000 K
- Tensione di rete: 4 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: A
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 1,3
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC – Prodotto: 8720169267213
- Peso netto: 0,91 kg
- Peso lordo: 1,41 kg
- Altezza: 63 cm
- Lunghezza: 20 cm
- Larghezza: 20 cm



Data di rilascio:  
2025-09-17  
Versione: 0.259

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)