

Unità di alimentazione
con spina standard EU

Apparecchi per
illuminazione da esterni

GardenLink

Nero

Bassa tensione; impermeabile



8720169269378



Collegati e divertiti grazie alla tua illuminazione da giardino

La famiglia di apparecchi per illuminazione da esterni Philips GardenLink a bassa tensione offre una gamma di prodotti che è possibile installare in modo semplice e sicuro. Puoi collegare più luci a un singolo alimentatore e inserirlo in una presa standard, quindi aggiungere facilmente altre luci o riposizionarle a tuo piacimento. Il cablaggio è semplice e la bassa tensione significa che non ci sono rischi per te, i tuoi bambini o gli animali domestici.

Facilità d'uso

- Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink
- Facile da installare con i connettori Twist & Lock

Sicura

- Bassissima tensione di sicurezza di 24 V

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

In evidenza

Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink

Ogni apparecchio GardenLink è dotato dello stesso connettore Twist & Lock che facilita l'installazione e il collegamento. Puoi riposizionare gli apparecchi e gli accessori in base alle tue esigenze di illuminazione esterna, illuminando ogni angolo del giardino.

Facile da installare con i connettori Twist & Lock

Installazione e collegamento super facili con i connettori Twist & Lock. Devi solo collegare le luci e goderti la loro luminosità!

Bassissima tensione di sicurezza di 24 V

Puoi facilmente installare da solo queste lampade a bassa tensione (24 V), senza il rischio di scosse elettriche e senza l'aiuto di elettricisti professionisti.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Informazioni ambientali

Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Accessori
- Caratteristiche aggiuntive: Bassa tensione, Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,09 kg
- Altezza: 7 cm
- Lunghezza: 24 cm
- Larghezza: 5 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 12 W
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II



Data di rilascio:
2025-04-19
Versione: 0.313

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com