

# PHILIPS

Lampade spot a pavimento/A punta Spore 1 W

Apparecchi per illuminazione da esterni

2700K

Silver

Bassa tensione; impermeabile



8720169269453



## Collegati e divertiti grazie alla tua illuminazione da giardino

La famiglia di apparecchi per illuminazione da esterni Philips GardenLink a bassa tensione offre una gamma di prodotti che è possibile installare in modo semplice e sicuro. Puoi collegare più luci a un singolo alimentatore e inserirlo in una presa standard, quindi aggiungere facilmente altre luci o riposizionarle a tuo piacimento. Il cablaggio è semplice e la bassa tensione significa che non ci sono rischi per te, i tuoi bambini o gli animali domestici.

### Facilità d'uso

- Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink
- Facile da installare con i connettori Twist & Lock

### Sicura

- Bassissima tensione di sicurezza di 24 V

### Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 20.000 ore

8720169269453

**Progettati per esterni**

- IP67: adatto a ogni condizione climatica

**Luce di qualità elevata**

- Luce bianca calda 2700 K

# In evidenza

## Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink

Ogni apparecchio GardenLink è dotato dello stesso connettore Twist & Lock che facilita l'installazione e il collegamento. Puoi riposizionare gli apparecchi e gli accessori in base alle tue esigenze di illuminazione esterna, illuminando ogni angolo del giardino.

## Facile da installare con i connettori Twist & Lock

Installazione e collegamento super facili con i connettori Twist & Lock. Devi solo collegare le luci e goderti la loro luminosità!

## Bassissima tensione di sicurezza di 24 V

Puoi facilmente installare da solo queste lampade a bassa tensione (24 V), senza il rischio di scosse elettriche e senza l'aiuto di elettricisti professionisti.

## Durata ultra prolungata fino a 20.000 ore




La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 20.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

## IP67: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la sua impermeabilità. Il suo grado di protezione IP67 significa che è stata progettata per offrire protezione contro l'immersione temporanea ed è quindi ideale per illuminare sentieri o vialetti d'accesso. Puoi anche passarci sopra con l'auto.

## Luce bianca calda 2700 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Argento
- Materiale: Alluminio

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 65 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade spot a terra
- Caratteristiche aggiuntive: Bassa tensione, Impermeabile

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,8 kg
- Lunghezza incasso: 3.5 cm
- Larghezza incasso: 3.5 cm
- Altezza: 6 cm
- Lunghezza: 4 cm
- Larghezza: 4 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 120lm
- Colore della luce: 2.700 K
- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 1 W
- Codice IP: IP67 (IP44 PSU)
- Classe di protezione: Classe II
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì



Data di rilascio:  
2025-04-19  
Versione: 0.313

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)