

# PHILIPS

Plafoniera con  
ventilatore Bliss 35+28 W

Lampade da soffitto per  
ventilatore

2700/5500/4000 K

Gold

Telecomando



8720169279124



## Un apparecchio. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce

Combina una luce personalizzabile con una brezza confortevole grazie al ventilatore retrattile a soffitto LED Philips con telecomando incluso. Con le pale trasparenti che si nascondono dalla vista quando non sono in uso e tre impostazioni di luce SceneSwitch, questa luce crea l'atmosfera perfetta in qualsiasi ambiente.

### Facile da usare

- Ventilatore a soffitto con pale trasparenti retrattili
- Facile da installare, sicuro da utilizzare
- Prestazioni potenti e affidabili
- Utilizzo per tutto l'anno
- Goditi una brezza confortevole
- Comodi timer

### Effetto luminoso per creare l'atmosfera

- Luce brillante ma confortevole da soffitto

### Di prima qualità

- Motore silenzioso

# In evidenza

## Ventilatore a soffitto con pale trasparenti retrattili

Non più ombre roteanti sul soffitto: questo ventilatore ha delle pale trasparenti che possono essere ripiegate verso la lampada e nascoste dalla vista quando non in uso.

## Facile da installare, sicuro da utilizzare

Il ventilatore da soffitto retrattile con luce LED Philips ha superato rigidi test di sicurezza, è dotato di viti che ne impediscono la caduta e di un design robusto insieme ad altre importanti caratteristiche di sicurezza.

## Prestazioni potenti e affidabili

Il ventilatore a soffitto con luce LED Philips è progettato per garantire una potente circolazione dell'aria e prestazioni affidabili nel tempo. La progettazione con ampie pale consente di movimentare un elevato volume d'aria per garantire il massimo flusso d'aria per il raffreddamento.

## Utilizzo per tutto l'anno

Con le modalità di funzionamento sia estive che invernali, otterrai le migliori impostazioni per far circolare l'aria nei tuoi ambienti tutto l'anno.

## Goditi una brezza confortevole

Grazie alla funzione Natural Breeze con impostazioni dinamiche della velocità della ventola, puoi goderti la brezza di un'isola in ogni stanza della tua casa.

## Comodi timer

Scegli tra due timer diversi che spengono la luce dopo un certo periodo di tempo e impostali con il telecomando.

## Luce brillante ma confortevole da soffitto

La luce a LED Philips del ventilatore da soffitto fornisce nella tua casa un'illuminazione brillante, ma confortevole, che puoi controllare con il telecomando incluso o con un interruttore da parete.

## Motore silenzioso

Il ventilatore da soffitto con luce a LED Philips dispone di un motore silenzioso che fa circolare l'aria nella stanza senza fastidiosi rumori.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Oro
- Materiale: Metallo, Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

**Caratteristiche luce**

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore:  
2700-4000-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 128 lm/W

**Varie**

- Appositamente progettata per:  
Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive:  
Telecomando

**Altre caratteristiche**

- Corrente assorbita dalla lampadina:  
290 mA

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0.9

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 5,8 kg
- Altezza complessiva: 420 mm

**Service**

- Garanzia: 5 anni

**Specifiche tecniche**

- Diametro: 510 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4500
- Colore della luce: 2700/5500/4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169279124
- Peso netto: 5,8 kg
- Peso lordo: 7,91 kg
- Altezza: 28,5 cm
- Lunghezza: 54,8 cm
- Larghezza: 54,8 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.259

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)