

# PHILIPS

## Lampada portatile Alula da 1,2 W

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

3000 K

Nero

Colori RGB; solare;  
impermeabile



8720169296503



## Nuova luce per la tua vita all'aperto

Questa lampada solare portatile Philips Alula dispone di modalità di impostazione della luce 3 in 1. Con un semplice colpetto o tocco puoi scegliere due livelli di luminosità o la modalità party RGB.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

### **Luce LED all'avanguardia**

- Luce LED di qualità elevata

### **Di prima qualità**

- Materiali di alta qualità

### **Progettati per esterni**

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

# In evidenza

**Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore**



Un sistema di illuminazione LED affidabile di alta qualità dura fino a 15.000 ore. Puoi stare tranquillo sapendo che non dovrà preoccuparti della manutenzione per anni, mentre puoi godere della luce d'atmosfera perfetta nella tua casa.

## Luce LED di qualità elevata



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

## Materiali di alta qualità



Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Durata

- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: Sì
- Elemento centrale: Sì

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 120 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci portatili
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Colori RGB, Luce solare, Impermeabile

## Consumo energetico

- Consumo energetico: 1,2

## Service

- Garanzia: 1 anno

## Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 80/20
- Colore della luce: 3000
- Tensione di rete: 5, DC 4
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169296503
- Peso netto: 0,36 kg
- Peso lordo: 0,44 kg
- Altezza: 12 cm
- Lunghezza: 14 cm
- Larghezza: 15 cm

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,362 kg
- Altezza complessiva: 150 mm
- Lunghezza complessiva: 130 mm
- Larghezza complessiva: 120 mm



Data di rilascio:  
2025-09-13  
Versione: 0.170

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)