

PHILIPS

Capsule 25 W G9
G9

LED

2700K

220 lm

15000 h



8720169301634



Prova la luce LED di colore bianco caldo

Le lampadine LED Philips garantiscono una splendida luce bianca calda, una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e notevole. Dal design puro ed elegante, questa lampadina è il sostituto perfetto per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

Adotta una soluzione sostenibile

- Fino all'80% di risparmio energetico

Crea la luce giusta per la tua casa

- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale

per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Fino all'80% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada globo unidirezionale
- Attacco: G9
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 320 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 220 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169301634
- EOC: 872016930163400
- Nome prodotto: LED 25W G9 WW RF ND SRT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 25 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 1,9 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 2

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 43 mm
- Lunghezza complessiva: 43 mm
- Larghezza complessiva: 14 mm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL:
1932582

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169301634
- Peso netto: 0,01 kg
- Peso lordo: 0,01 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 2,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2025-09-17
Versione: 0.277

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com